

## VP M12/10 EX CR 7J BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, 폴리아미드 6 |
| 주문 번호      | <a href="#">2978890000</a>                                                     |
| 유형         | VP M12/10 EX CR 7J BK                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986830950                                                                  |
| 수량         | 100 items                                                                      |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |       |         |             |
|-----|-------|---------|-------------|
| 높이  | 15 mm | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 순중량 | 2 g   |         |             |

#### 온도

|       |                |
|-------|----------------|
| 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
|-------|----------------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 일반 정보

|              |                         |              |                                                                             |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GWDR 보호 등급   | IP66, IP68              | 실리콘          | 아니요                                                                         |
| UL 94 가연성 등급 | HB                      | 작동 온도 범위, 최대 | 70 °C                                                                       |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C                  | 나사산 피치       | 1.5 mm                                                                      |
| 할로겐          | 예                       | 표준 규격        | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31 |
| 충격 저항        | IEC 60079-0에 따른 7 줄 (J) | AF 크기 1      | 15 mm                                                                       |
| 보호 등급        | IP66, IP68              | 케이블 글랜드      | M 12                                                                        |
| 기본 재질        | 폴리아미드 6                 | 실링 링 직경      | 15.92 mm                                                                    |
| 실링           | 클로로프린                   | 외부 스레드       | M 12                                                                        |
| 나사선 길이       | 10 mm                   | 방폭 유형        | Ex e                                                                        |
| 설치 지침        | 조립 안내 참조                |              |                                                                             |

#### 케이블 글랜드 인증 번호

|                      |                             |                     |                           |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 식별                   | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | IMQ 13 ATEX 010 X         |
| 케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx IMQ 13.0003X          | DEF I 승인 조건         | ATEX, IECEx, DNV, INMETRO |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |