

**THM PV 90/140 WFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



자외선은 야외 애플리케이션에서 높은 스트레스와  
플라스틱 노화를 유발합니다.

당사의 새로운 THM PV 라벨은 이러한 악조건을 견디고  
옥외에서 사용 시 내구성이 뛰어난 내구성을 보여줍니다.  
컴팩트하게 설계된 패키징은 TABPACK-PV입니다. 해당  
경고 라벨은 전문 태양광 건축업자의 기본 장비의 일부가  
되어야 합니다.

한눈에 보는 장점:

- ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3, 5000시간에서 절차  
A 사이클 1에 따라 실시된 내후성 테스트
- M-Print® PRO로 개별적으로 라벨이 지정
- THM MultiMark을 통한 쉽고 빠른 인쇄

**일반 주문 데이터**

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 140 x 90 mm, 색
주문 번호	<a href="#">2986850000</a>
유형	THM PV 90/140 WFF
GTIN (EAN)	4099986852921
수량	200 items

## THM PV 90/140 WFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
너비	90 mm	폭 (인치)	3.5433 inch
순중량	3.12 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제	버전	자체 접착
너비	90 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	110 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
컬러 코드	색	할로겐	예
기본 재질	비닐 필름	인쇄 문자	없는
UL 969에 따른 인증	예		

## 컨더터 및 케이블 마커

할로겐	예
-----	---

## 디바이스 마커

할로겐	예
-----	---

## 분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM PV 90/140 WFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****잉크 리본**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**


유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
----	----------------------	----

주문 번호	<a href="#">2005070000</a>
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118390049
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

Ink ribbon
------------

**THM MULTIMARK**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**


유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
----	----------------------	----

주문 번호	<a href="#">1357420000</a>
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

Inkjet
--------

**THM MULTIMARK PLUS**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
----	----------------------------	----

주문 번호	<a href="#">2672590000</a>
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

Inkjet
--------