

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









아날로그 신호 / 전류 루프 (CL) 보호는 다음 신호를 포함합니다.

- 전류 루프(장거리에서 센서의 아날로그 측정)에서 나오는 신호: 4-20 mA, 0-20 mA 등.
- 2 와이어, 3 와이어 및 4 와이어, 공통 참조 전위 없음
- 예: 전압 센서(단거리에서 신호의 아날로그 측정)에서 나오는 레벨 표시 신호 0-10 V, PT 100, 예: 온도 측정치
- 플러그형 어레스터(인터럽트 없음 및 임피던스 중성화 플러그인 및 제거)
- V-TEST 테스트 장치로 테스트 가능
- 전위의 차이를 피하는 데 사용되는 플로팅-접지 PE 결선 채용 버전
- IEC 62305(D1, C1, C2 및 C3) 설치 표준에 따라 사용 가능
- 통합식 PE 풋이 최대 20 kA(8/20 μs) 및 2.5 kA(10/350 μs)를 PE로 안전하게 방출
- 패널에서 전압 수준을 간단히 식별할 수 있는 컬러 코딩
- 전압 수준별 코딩 부품을 통해 안전 보장

일반 주문 데이터

버전	계측제어 용 서지 보호기, 경고 기능/기능 표시기 미포함, UP(L/N-PE) <800 V
	<u>8951490000</u>
유형	VSPC 2CL 48VAC
GTIN (EAN)	4032248742738
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
승인	((
	C E CSAEX	CERTIFIED	
ROHS	준수		
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(UL)	E311081		
치수 및 중량			
깊이	69 mm	깊이 (인치)	2.7165 inch
높이	90 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	3.5433 inch
너비	17.8 mm	프이(근치) 폭 (인치)	0.7008 inch
<u> </u>	45 g	7 (12/1)	0.7000 mon
온도			
нлюг	40 °C 90 °C	자두 오ㄷ	40 °C 70 °C
보관 온도 습도	-40 °C80 °C 5 ~ 96 %	<u>작동 온도</u>	-40 °C70 °C
 장애 확률			,
CII (IEO 04E00 조스)		NATTE	0507
SIL(IEC 61508 준수)	3	MTTF	2537 a
SFF	95.67 %	λges	45
PFH(1*10)-9 시간당	1.95		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94	c0-20c629bb05e3	
정격 데이터 UL			
인증 번호(UL)	E311081	UL 인증	UL 497b Certificate - PDF/
			E311081VOL1SEC2.pdf (application/pdf)
EN 50178에 따른 절연			
		00 11715	
서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
일반 데이터	_		
광학 기능 디스플레이	아니요	세그먼트	계측 및 제어
버전	경고 기능/기능 표시기 미포함	설계	단자대, 기타
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	주황색
보호 등급	IP20	보호형 전류 루프	2
CSA 보호 데이터			
가스 그룹 D	IIA	가스 그룹 A, B	IIC
가스 그룹 C	IIB	내부 유도 용량, 최대 LI	0 μH
· -			•

작성 날짜 16.11.2025 06:51:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

내부 용량, 최대 CI	2 nF	입력 전압, 최대 Ui	85 V
정격 데이터 IEC / EN			
7.4		11- TIT	al. I C
극수	1	신호 접점	아니요
정격 전압(AC)	48 V	정격 전압(DC)	68 V
정격 전류 IN	350 mA	출력측 와이어-와이어 1 kV/μs의 보호 레벨, 일반	85 V
출력측 와이어-PE 1 kV/µs의 보호 레벨, 일반	450 V	출력측 와이어-와이어 8/20 μs의 보호 레벨, 일반	85 V
보호 레벨, UP 와이어 - 와이어	85 V	보호 레벨, UP 와이어 - PE	450 V
보호 레벨 UP (일반)	<800 V	전압 유형	AC
퓨즈 보호	0.5 A	 볼륨 저항	2.20 Ω
표준 규격	IEC 61643-21, HART- compatible	IEC 61643-21에 따른 요구 조건 범주	C1, C2, C3, D1
최대 연속 전압, Uc(AC)	60 V	최대 연속 전압, Uc(DC)	85 V
낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μs) 와이어-와이어	2.5 kA	서지 전류 전달 용량 D1	2.5 kA 10/350 μs
보호 레벨, UP GND - PE	650 V	서지 전류 전달 용량 C1	<1 kA 8/20 μs
서지 전류 전달 용량 C3	100 A 10/1000 μs	낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μs) GND-PE	2.5 kA
펄스-리셋 커패시티ㄴ	≤ 500 ms	신호 전송 속성(-3 dB)	4.8 MHz
낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μs) 와이어-PE	2.5 kA	과부하 - 장애 모드	모드 2
방전 전류 I최대 (8/20µs) GND-PE	10 kA	방전 전류 In (8/20μs) 와이어-와이어	2.5 kA
방전 전류 In (8/20µs) 와이어-PE	2.5 kA	방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-PE	2 x 10 kA
방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-와이어		방전 전류 In (8/20µs) GND-PE	2.5 kA
서지 전류 전달 용량 C2	5 kA 8/20 μs	8 E E II III (0) Zopo) GIID I E	2.0 10 1
인증의 추가 세부 사항 GOST 인증	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf		
	(application/pdf)		
결선 데이터			
결선 유형	VSPC BASE 플러그형		
일반 데이터			
ユヘ	1	비충 드 그	IP20
극 수 커리 크드	<u>1</u> 주황색	보호 등급	IFZU
컬러 코드 전기 데이터	구왕색		
전기 테이터			
전압 유형	AC		
정격 IECEx/ATEX/cUL			
cUL 인증	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)		
보증			
시간 간격	5년		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄌᄋ	찬고	사하
T H	~~ 11	VLO.

제품 정보 모드 2: SPD 내의 매우 낮은 임피던스로 인해 SPD의 전압 제한 부분이 단락된 상태. 라인은 작동할 수 없지만, 측정 장비는 여전히 단락을 통해 보호됨.

분류

ETIM 7.0	EC000943	ETIM 8.0	EC000943
ETIM 9.0	EC000943	ETIM 10.0	EC000943
ECLASS 12.0	27-17-15-01	ECLASS 13.0	27-17-15-01
ECLASS 14.0	27-17-15-01	ECLASS 15.0	27-17-15-01

입찰 사양 시트

긴 사양	2개의 부동 접지 중심의 쌍 케이블에 대한 베이스 요소 VSPC BASE 2CL과 관련하여 사용하기 위한 서지 보호 플러그. 신호 와이어 간 코스 보호, 분리 저항기 및 미세 보호로 구성된 2단계 보호 회로와 접지에 대한 코스 일반 모드전압 보호. 스위칭 유형과 정격 전압에 따라 베이스 요소에 대한 플러그 기계적 식별. 보호 스위칭 유형과 전압 레벨을 기준으로 보호 플러그 광학 식별. 베이스요소에 대한 코딩 미과 카운터 프로파일이 있는 보호 플러그 공학 수 있습니다.	짧은 사양	베이스 요소 VSPC BASE 2CL에 대한 서지 보호 플러그, 2개의 부동 접지 전원 쌍 케이블에 대한 횡축 전압 코스 및 미세 보호, 접지에 대한 코스 일반 모드 전압 보호. 버전: 48 V AC






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com



전기 기호





Circuit diagram



Discharge capacity







Komplettmodul



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

VSPC용 V-TEST 테스트 장치



V-TEST

- 플러그형 과전압 보호기 PU I, PU II 및 VSPC 시리즈의 보호 기능 확인을 위한 테스트 장치
- IEC 62305 표준(주기적 테스트 기준)을 구현하는 장치
- 현장 측정에서 사용되며 통합된 배터리 세트를 포함한 사용이 쉬운 장치
- LCD 디스플레이에 결과 표시
- 2개 언어로 메뉴 제공
- 보호용 가방 및 전원 공급 장치 포함
- 사용 편의를 위해 독일어 및 영어 인터페이스 제공 V-TEST는 플러그형 과전압(서지) 보호 장치

VARITECTOR(VSPC)와 전원 공급선 PU I 및 PU II용 과전압 보호 장치에 사용하는 컴팩트형 휴대용 테스트 장치입니다. 이 기기를 사용해 바이드뮬러 과전압 보호기의 보호 기능을 IEC 62305-3(DIN VDE 0185 파트 3)에 명시된 테스트 일정에 따라 테스트할 수 있습니다. 테스트 결과는 백라이트 기능이 있는 디스플레이를 통해 "OK" 또는 "Not OK"로 표시됩니다.

일반 주문 데이터

유형 V-TEST 버전 주문 번호 8951860000 낙뢰

GTIN (EAN) 4032248743100

수량 1 ST

낙뢰 및 서지 보호, 테스트 장치

Plus



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

수량

유형 DEK 5/5 PLUS MC NE WS 버전 주문 번호 <u>1854490000</u> Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색 GTIN (EAN) 4032248393596

작성 날짜 16.11.2025 06:51:12 MEZ

1000 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

직접 접지



플러그형 VSPC 어레스터용 베이스 요소, 임피던스 중성 VSPC BASE의 통합된 PE 피트. 최대 $20 \text{ kA}(8/20 \text{ }\mu\text{s})$ 및 $2.5 \text{ kA}(10/350 \text{ }\mu\text{s})$ 까지 안전하게 PE로 방전 가능.

일반 주문 데이터

유형 VSPC BASE 2CL 버전

주문 번호 <u>8924710000</u>

GTIN (EAN) 4032248696352

수량 1 ST

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

고정 클립



VSPC 시리즈 플러그형 어레스터의 맞물림 메커니즘을 통해 진동이 심한 환경에서도 높은 안정성과 영구적인 연결을 보장합니다.



일반 주문 데이터

유형 VSPC LOCKING CLIP

주문 번호 <u>1317340000</u>

GTIN (EAN) 4050118121179 수량 100 ST 버전

Fastening element, Latches

작성 날짜 16.11.2025 06:51:12 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

직접 접지



플러그형 VSPC 어레스터용 베이스 요소, 임피던스 중성 VSPC BASE의 통합된 PE 피트. 최대 20 kA($8/20 \mu s$) 및 2.5 kA($10/350 \mu s$)까지 안전하게 PE로 방전 가능.

일반 주문 데이터

유형 VSPC BASE 2CL 버전

주문 번호 <u>8924710000</u>

GTIN (EAN) 4032248696352

수량 1 ST

l M

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

간접 접지 / 스파크오버 갭을 통한 플로팅 접지, EX ia 응용 분야에도 적합



플러그형 VSPC 어레스터용 베이스. 임피던스 중립 VSPC 베이스 및 통합 스파크오버 갭을 통한 플로팅 접지 PE 결선 (FG)의 하단에 있는 통합 PE 풋, 최대 20 kA(8/20 μ s) 및 2.5 kA(10/350 μ s)까지 PE로 안전하게 방전 비접지 신호 회로에 적합

일반 주문 데이터

1 ST

수량

유형 VSPC BASE 2CL FG 버전 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing GTIN (EAN) 4032248695911

작성 날짜 16.11.2025 06:51:12 MEZ