

## SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



IP 20에서 IP 67으로 또는 캐비닛이 있는 기계에서 캐비닛이 없는 기계로 변화하는 추세는 결국 IP 67 I/O 슬레이브로 정착했습니다. 이 플러그 앤 플레이 솔루션에서는 개별 도체의 결선이 완전히 사라집니다. 이로 인해 개별 도체를 결선할 때 발생할 수 있는 실수의 여지가 사라지고 시간이 크게 절약됩니다. 오늘날 IP 67 버스 모듈은 비용을 최대한 절약하면서 센서와 액추에이터를 결선하기 위한 가장 현대적인 솔루션을 의미합니다.

### 일반 주문 데이터

주문 번호	3096630000
유형	<a href="#">SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2</a>
GTIN (EAN)	4099987124768
수량	1 items

## SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

깊이	155 mm	깊이 (인치)	6.1024 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
길이	180 mm	길이 (인치)	7.0866 inch
순중량	999 g		

### 결선

서버버스 결선(SUB-IN)	1 x M8 플러그 4-폴, A-코딩	서버버스 결선(SUB-OUT)	1 x M8 플러그 4-폴, A-코딩
-----------------	----------------------	------------------	----------------------

### 디지털 입력

허용 입력 전압	-30 V ~ +30 V(극성 반전으로부터 보호)
----------	-----------------------------

### 디지털 출력

모듈 전자 부품에 대한 위상 분리	없음	출력 전압, 낮음	0 V DC
스위칭 주파수, 램프 부하	최대 8 Hz	출력 전압, 높음	0.7 V DC 미만 전압 공급

### 일반 데이터

하우징 기본 재질	Pocan, PBT	보호 등급	IP67
인증	CE, cULus	접지	<200 g

### 분류

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		