



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



동축 커넥터용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착
주문 번호	9006380000
유형	CTX 502
GTIN (EAN)	4008190123512
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	654.08 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012	

기술 데이터

품목 설명	동축 커넥터 BNC, TNC 및	버전	기계식, 교체 가능 인서트
	N / AF 9.3용 압착 공구		미포함

공구 데이터 압착

육각 스패너 폭(A 2)	1.75 mm	육각 AF(A)	9.3 mm
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	89 mm²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	89 mm²
외부 슬리브 직경	10.7 mm	 압착 스테이션, 폭(B 2)	2.3 mm
압착 스테이션, 폭(B 1)	12 mm	압착 유형/프로파일	육각형 압착
내부 접점 직경(D)	2 mm		

접점 설명

접점의 유형	동축 커넥터	

분류

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형 ERTE GRIFFE CTO 주문 번호 1121010000 GTIN (EAN)

4032248902118

압착 공구, 교체 부품

버전

1 ST

수량

작성 날짜 13.11.2025 05:06:25 MEZ

4 카탈로그 상태 / 도면