

AC SB M 63A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 스위치, 스위치 디스커넥터, 600 V AC, 63 A, 4 폴, 수동 스위치
주문 번호	3103160000
유형	AC SB M 63A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148368
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	121.1 mm	길이 (인치)	4.7677 inch
높이	165 mm	높이 (인치)	6.4961 inch
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch
순중량	768 g		

온도

주변 온도

-25 °C...70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

보증

시간 간격

5년

일반 데이터

표준 규격	IEC 60947-3	보호 등급	IP66, IP65
설치 위치	보호 실외 영역(바다에서 > 1km)		

부하 차단 스위치

전압 유형	AC	공칭 전압	690 V
정격 전류	63 A	NC 접점의 접점 수	0
정격 주 활성 부하-차단전류	63 A	결선 유형	Screw tension clamp 6 - 35 mm ²
단락 차단 기능	15 kA	정격 단락 전류	1500 A
정격 피크 내전류	15 kA	정격 전류에서 차단 작업 사이클 수량	1500
기계적 내구성 등급	M2 (10000)	정격 인계전류	400 A
No 접점의 접점 수	4		

연결

메인 스위치로 디자인	Yes	사전 조립된 배선 장치	No
-------------	-----	--------------	----

분류

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

기술 데이터

입찰 사양 시트

긴 사양	Load break Switch in polyester housing. Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (Ie) (Ie): - according to IEC (AC-21): 63 A Rated operational voltage (Ue): - according to IEC: 690 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: Yes Main Switch: Yes Number of contacts normally open: 4 Number of contacts normally closed: 0 Number of switching positions: 2 Lockable: Yes The switch is mounted using 4 screws. Protection class (IP): 65 Polyester housing with knockouts for cable glands PG 16/21. Dimensions HxWxD: 165x140x121 mm. Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)
------	--

AC SB M 63A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

