


### 그림과 유사



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
  - 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm<sup>2</sup> 컨덕터용(AWG 20-7)  
소재: E-Cu, 주석-아연 도금  
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
주문 번호	<a href="#">9036230000</a>
유형	H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)	4032248068029
수량	500 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E354986

치수 및 중량

순중량	0.22 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 특수 크기, 주황색	버전	표준
-------	---	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.8 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	4.8 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	15.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	군용 지정	T 20A 023 A
탈피 길이	10 mm	컨덕터 단면적	4 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

