


H4,0/20DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 회색
주문 번호	9203630000
유형	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
수량	500 items
파키징	루즈

H4,0/20DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	0.26 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페를, 특수 크기, 회색	버전	표준
-------	--	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	2.9 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	4.7 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.5 mm
L1(mm)	20.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	15 mm
컨ектор 단면적	4 mm ²	컬러 코드	Miscellaneous

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/20DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

