

VPU PV EXTENDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

다양한 액세서리 제공으로 제품 범위 확장

일반 주문 데이터

주문 번호	3123510000
유형	VPU PV EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270199
수량	9 items

VPU PV EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	1.78 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

EN 50178에 따른 절연

서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
----------	-----	--------	---

정격 데이터 IEC / EN

정격 전압(DC)	1500 V
-----------	--------

결선 데이터

와이어 결선 방식	스크류 결선	결선 유형	스크류 결선
조임 토크, 최소	1.2 Nm	조임 토크, 최대	4.5 Nm
클램프 범위, 정격 결선	10 mm ²	클램프 범위, 최소	1.5 mm ²
클램프 범위, 최대	16 mm ²	와이어 단면, 슬리드, 최소	1.5 mm ²
와이어 단면, 슬리드, 최대	16 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	16 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	1.5 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	10 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	16 mm ²		

전기 데이터

정격 전류	63 A
-------	------

분류

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		