

**USB2.0C S1V DA4 RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

버전	OMNIMATE 데이터 - USB 잭, PCB 플러그인 커넥터, USB 3.1, 유형 C, 480 Mbps, SMD 용접 결선, 180°, 플러그 주기: ≥ 10000, 극 수: 16, LCP, 금 도금 니켈, 릴
주문 번호	<a href="#">3125420000</a>
유형	USB2.0C S1V DA4 RL
GTIN (EAN)	4099987285872
수량	6000 items
파키징	릴

## USB2.0C S1V DA4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	4.3 mm	깊이 (인치)	0.1693 inch
높이	9.25 mm	높이 (인치)	0.3642 inch
너비	8.94 mm	폭 (인치)	0.352 inch
순중량	10 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 전기 속성

절연 강도, 접점/접점	500 V AC	볼륨 저항	0.04 Ω
절연 저항	≥ 100 MΩ	공칭 전압	20 V

## 시스템 사양

극 수	16	LED	아니요
PCB에 장착	SMD 용접 결선	차폐 재질	스테인리스 스틸
차폐	Yes	측면 종단, 특성	용접 플랜지
전송 속도	480 Mbps	풀당 용접 핀 수	1
결선 유형	용접 결선	제품군	OMNIMATE 데이터 - USB 채
피치(mm)(P)	0.50 mm	보호 등급	IP20
플러그 주기	≥ 10000	외향 엘보	180°
차폐 표면	니켈 도금	실드 템	없음
성능 카테고리	480 Mbps	슬더링 프로세스	리플로우 슬더링, 수작업 슬더링

## 자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연 저항	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 가연성 등급	V-0
접점 기본 재질	구리 합금	접점 재질	구리 합금
접점 표면	금 도금 니켈	작동 온도, 최소	-30 °C
작동 온도, 최대	80 °C		

## 패키징

패키징	릴	VPE 길이	0.00 mm
VPE 폭	0.00 mm	VPE 높이	0.00 mm

## 중요 참고 사항

## 참고 사항

## 분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01

**USB2.0C S1V DA4 RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**기술 데이터**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ECLASS 15.0

27-46-02-01

**USB2.0C S1V DA4 RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

