

**SAIL-VSB-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



바이드뮬러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 벨브 플러그를 제공할 수 있습니다. 벨브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 벨브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드뮬러 제품군에는 벨브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 총족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드뮬러는 다양한 버전을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	밸브 케이블 (선조립), 커넥터 없는 한쪽 끝 - 벨브 플러그, 산업 디자인 B(11 mm), 케이블 길이: 10 m, PUR, 검정
주문 번호	<a href="#">9457931000</a>
유형	SAIL-VSB-10U
GTIN (EAN)	4032248229567
수량	1 items

## SAIL-VSB-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

순중량 281.6 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 케이블의 기술 사양

케이블 길이	10 m	외피 색상	검정
케이블 캐리어에 적합	예	코어 단면적	0.5 mm <sup>2</sup>
차폐	아니요	할로겐	아니요
절연	PP	가속	5 m/s <sup>2</sup>
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경	구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경
구부림 주기	2 Mio	속도	200 m/s
외피 재질	PUR	용접 스파크 저항	아니요
컬러 코딩	갈색, 파란색, 녹색/노란색	비틀림 저항	0 °/m
온도 범위, 고정	-50...80 °C	용접 비드 내성	아니요
온도 범위, 이동	-25...80 °C	풀 수	3
외경	4.6 mm ± 0.2 mm		

## 일반 기술 데이터

코딩	산업 디자인 B(11 mm)	결선 나사산	기타
접점 표면	주석 도금	LED	예
버전	커넥터 없는 한쪽 끝 - 벨브 플러그	접점 재질	CuZn
공칭 전압	24 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	모든 벨브 플러그에는 보호 회로가 장착	Zener 다이오드
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C	조임 토크	장착 스크류 M3: 0.4 Nm

## 분류




ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855		27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

**SAIL-VSB-10U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면****풀 계획****배선도****배선도**