

HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



HDC HighPower 나사 접점

무공구로 도체를 연결할 수 있는 신뢰할 수 있는 나사 클램프.

설치가 간편하며, 유지보수 및 필드 와이어링에 이상적입니다. 크림핑 없이도 유연하게 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 암형(Female), 스크류 결선, 케이블 러그: 링 케이블/스페이드 러그, 설치 사이즈: 550
주문 번호	3146220000
유형	HDC HP 550 F SCREW
GTIN (EAN)	4099987577465
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	91 mm	길이 (인치)	3.5827 inch
직경	43 mm	순중량	550 g

온도

한계 온도	-50 °C ... 120 °C
-------	-------------------

일반 데이터

플러그 주기, 은	≥ 500	결선 유형	스크류 결선, 케이블 러그: 링 케이블/스페이더 러그
설치 사이즈	550	UL 94 가연성 등급	V-0
불륨 저항	≤0.1 mΩ	컬러 코드	검정
절연 저항	1010 Ω	절연재	PA GF
표면 마감	실버 패시베이션 처리	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	오염 심각도	PD 2 (PD 3)
기본 재질	구리 합금	시리즈	HighPower
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	15 kV	작동 전압, 최대(합계 온도=60°C)	3000 V
EN 45545-2에 따른 위험 등급별 요구 사항	R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3)	할로겐 불포함	false
BG	550		

전원 접점

결선의 유형, 전원 접점	케이블 러그: 링 케이블/스페이더 러그	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	15 kV
---------------	--------------------------	--------------------------------	-------

버전

탈피 길이, 정격 결선	30 mm	결선 유형	스크류 결선, 케이블 러그: 링 케이블/스페이더 러그
설치 사이즈	550	불륨 저항	≤0.1 mΩ
표면 마감	실버 패시베이션 처리	기본 재질	구리 합금
BG	550		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

도면

제품 이미지




제품 이미지




제품 이미지



도면



감소 곡선



HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

HighPower 예비 부품



바이드물러의 하이파워 예비 부품은 고전류 커넥터용으로 정밀하게 매칭된 구성품입니다. 안전하고 견고한 전력 전송을 보장하며 기존 시스템 유지 또는 확장에 이상적입니다. 견고한 소재와 정밀한 엔지니어링으로 까다로운 산업 환경에서도 높은 신뢰성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HP 550 M	버전
주문 번호	1242220000	
GTIN (EAN)	4050118030808	
수량	1 ST	

크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HP 550 M 50	버전
주문 번호	1157800000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 70	버전
주문 번호	1268810000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 95	버전
주문 번호	1079790000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 120	버전
주문 번호	1079780000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 150	버전
주문 번호	1119110000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
수량	1 ST	

HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC HP 550 M 185	버전
주문 번호	1120580000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
수량	1 ST	
유형	HDC HP 550 M 240	버전
주문 번호	1120590000	HDC 인서트, 수형, 3600 V, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
GTIN (EAN)	4032248901739	
수량	1 ST	

벌크헤드 하우징



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC IP68 HP 24B A	버전
주문 번호	1120040000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태,
GTIN (EAN)	4032248901418	벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
수량	1 ST	

HighPower 예비 부품



바이드물러의 하이파워 예비 부품은 고전류 커넥터용으로 정밀하게 매칭된 구성품입니다. 안전하고 견고한 전력 전송을 보장하며 기존 시스템 유지 또는 확장에 이상적입니다. 견고한 소재와 정밀한 엔지니어링으로 까다로운 산업 환경에서도 높은 신뢰성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HP CLAMP 550A	버전
주문 번호	2447780000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461671	
수량	25 ST	