

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	전력 커넥터, M12
주문 번호	3164490000
유형	SAISGS-M-4T-8/9-M12
GTIN (EAN)	4099987801249
수량	1 items

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	70 mm	폭 (인치)	2.7559 inch
직경	20 mm	순중량	44 g

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	T-coded
접점 표면	금도금	LED	아니요
결선 유형	스크류 결선	하우징 기본 재질	PA
케이블 직경, 최대	9 mm	케이블 직경, 최소	8 mm
접점 재질	CuZn	전선 굵기, 최대	1.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.14 mm ²	공칭 전압	63 V
정격 전류	12 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
접점 유형	수형(Male)	실드 결선	예
나사선 링 재질	주조 아연	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 ° C
결선 단면, 최대	1.5 mm ²	결선 단면, 최소	0.14 mm ²

일반 정보

극 수	4	결선 1	M12
결선 2	스크류	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	PA	결선 나사산	M12
접점 재질	CuZn	접점 표면	금도금
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 16	와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 16
차폐	Yes	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100		

표준


커넥터 표준	IEC 61076-2-111
--------	-----------------

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

도면

치수 도면



폴 계획

