




전력, 신호 및 데이터를 공급하는 것은 전기 공학 및 패널 구축의 전통적인 요구 사항입니다. 절연재, 결선 시스템 및 단자대의 디자인이 차별화된 특징입니다. 기본 연결 단자대는 하나 이상의 컨덕터를 연결 및/또는 결선하기에 적합합니다. 이것은 동일한 전위에 있거나 서로 절연된 하나 이상의 연결 레벨을 가지고 있을 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PE 단자대, SNAP IN, 녹색/노란색, 16 mm², 1000 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35, V-O, Wemid |
| 주문 번호      | <a href="#">3187350000</a>                                                   |
| 유형         | SL2C 16 PE DL                                                                |
| GTIN (EAN) | 4099987954105                                                                |
| 수량         | 50 items                                                                     |

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

|                |             |         |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 길이             | 49.8 mm     | 길이 (인치) | 1.9606 inch |
| DIN 레일을 포함한 길이 | 51.3 mm     | 높이      | 77.2 mm     |
| 높이 (인치)        | 3.0394 inch | 너비      | 12.2 mm     |
| 폭 (인치)         | 0.4803 inch | 순중량     | 51.07 g     |

### 온도

|              |                |              |           |
|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 보관 온도        | -25 °C...60 °C | 주변 온도        | ...110 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C    |

### 등급 데이터

|          |                    |                       |               |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 정격 단면적   | 16 mm <sup>2</sup> | 인접 단자대에 대한 정격 전압      | 1000 V        |
| 정격 DC 전압 | 1000 V             | 표준 규격                 | IEC 60947-7-2 |
| 불륨 저항    | 0.42 mΩ            | 인접 단자대에 대한 정격 임펄스 내전압 | 9.8 kV        |
| 서지 전압 범주 | III                | 오염 심각도                | 3             |

### 시스템 사양

|               |     |               |       |
|---------------|-----|---------------|-------|
| 엔드 커버 플레이트 필요 | 예   | 전위 수          | 1     |
| 레벨 수          | 1   | 레벨당 클램프 지점 개수 | 2     |
| 계층당 전위 수      | 1   | 레벨 내부 교차 결선   | 아니요   |
| PE 결선         | 예   | 장착 레일         | TS 35 |
| N-기능          | 아니요 | PE 기능         | 예     |
| PEN 기능        | 예   |               |       |

### 일반

|                 |               |                 |        |
|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 4         | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 12 |
| 표준 규격           | IEC 60947-7-2 | 장착 레일           | TS 35  |

### 자재 데이터

|           |       |              |        |
|-----------|-------|--------------|--------|
| 기본 재질     | Wemid | 컬러 코드        | 녹색/노란색 |
| 작동 요소의 색상 | 녹색    | UL 94 가연성 등급 | V-0    |

### 추가 기술 데이터

|           |     |        |       |
|-----------|-----|--------|-------|
| 개방측       | 오른쪽 | 장착물 유형 | 클립인   |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 | 장착 유형  | TS 35 |

### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                   |                    |                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| IEC 60947-1 규격 게이지                                | A7                 | 결선 단면규격 AWG, 최대                                   | AWG 4               |
| 결선 방향                                             | 측면                 | 탈피 길이                                             | 20 mm               |
| 결선 유형                                             | SNAP IN            | 결선 수                                              | 2                   |
| 클램프 범위, 최대                                        | 25 mm <sup>2</sup> | 클램프 범위, 최소                                        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 블레이드 크기                                           | 1.0 x 5.5 mm       | 결선 단면규격 AWG, 최소                                   | AWG 12              |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 16 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 16 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 사이즈, 미세 스트랜드, 최대                              | 25 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                              | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대                                    | 25 mm <sup>2</sup> | 결선 단면적, 꼬임, 최소                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 트윈 와이어 종단 페를, 최대                                  | 10 mm <sup>2</sup> | 트윈 와이어 종단 페를, 최소                                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## 기술 데이터



|                                |                     |                       |                     |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대           | 25 mm <sup>2</sup>  | 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 사이즈, 미세 스트랜드드 (정격 연결부), 최소 | 2.5 mm <sup>2</sup> |                       |                     |

### 클램프용 전선(추가 결선)

|              |         |
|--------------|---------|
| 결선 유형, 추가 결선 | SNAP IN |
|--------------|---------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |             |             |



## 액세서리

### 점프바




인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | ZQV 16N/2                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">2497290000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 76 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 12.00, |
| GTIN (EAN) | 4050118561906              | 절연: 예, 너비: 20.6 mm                                   |
| 수량         | 25 ST                      |                                                      |

### 엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | AEB 35 SC/1                | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">1991920000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |               |
| 수량         | 50 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SC/1 BK             | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2475310000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |               |
| 수량         | 50 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SC/1 RM             | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">3112300000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4099987196413              |               |
| 수량         | 50 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SCL/1 RM            | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">3112310000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4099987196420              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SCL/1 V0            | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2661280000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |

### 액세서리

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2661300000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2661290000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |

### 종판 / 파티션 플레이트



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | SLEP 2C 16                 | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">3037680000</a> | 단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 77.2 mm, 너비: 2.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099987000451              | V-0, Wemid, 스냅온: 예                             |
| 수량         | 50 ST                      |                                                |

### 테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1276300000</a> | 플러그 (단자대), 플러그인 결선, 2 mm², 결선 수: 2, 극 수: 1, 너비: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                      |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |