

**STB 28.5 IH/SW SAK2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****STB 25 IH/6N 027120**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustawić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wersja                   | Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 10 mm, Głębokość: 29.7 mm |
| Nr zam.                  | <a href="#">0133400000</a>                                        |
| Typ                      | STB 28.5 IH/SW SAK2.5                                             |
| GTIN (EAN)               | 4008190136567                                                     |
| Ilość                    | 50 szt.                                                           |
| Status dostawy           | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                |
| Ostatnia data zamówienia | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                         |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 29.7 mm | Głębokość (cale) | 1.1693 inch |
| Masa netto | 2.4 g   |                  |             |

## Temperatury

|                           |                |                       |               |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         | rodzaj montażu      | przykręcany        |

## dane tworzywa

|        |        |
|--------|--------|
| Barwny | czarny |
|--------|--------|

## parametry systemu

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wykonanie | do szyn nośnych |
|-----------|-----------------|

## wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość wtykania | 10 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |