

**U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

바이드물러 u-netops는 고급 및 변전소 제품군에 속하는 이더넷 스위치 네트워크를 그래픽으로 표시하는 도구입니다. 또한 네트워크에 연결된 모든 스위치를 구성하고 모니터링할 수 있습니다.

이 도구는 장치 탐지를 위해 SNMP를, 링크 탐지를 위해 LLDP를 기반으로 하므로, 해당 프로토콜을 지원하는 타사 장치도 바이드물러 u-netops에 표시될 수 있습니다. u-netops는 웹 기반 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 네트워크 관리 도구는 웹 서버로 작동하며, 별도의 클라이언트 소프트웨어 설치 없이도 네트워크 내의 모든 PC에서 액세스할 수 있는 브라우저 기반 사용자 인터페이스를 제공합니다.

**주요 장점**

- 중앙 집중식 네트워크 관리
- 클라이언트 설치 불필요
- SNMP를 통한 신속한 장치 검색
- 바이드물러 및 타사 장치에 대한 통합 관리

**일반 주문 데이터**

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 주문 번호 | 3236610000                                       |
| 유형    | <a href="#">U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y</a> |
| 수량    | ST                                               |

## U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

순중량 0 g

### 온도

보관 온도 작동 온도

### 기능 및 특성

|         |                                                                         |          |                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 모니터링 기능 | 토폴로지 시각화, 링크 상태 감시, 알람 (링크 다운 이벤트), 실시간 트래픽 감시, 트래픽 이력 (최대 15분), 트래픽 경보 | 장치 관리 기능 | 펌웨어 업그레이드 (외부 TFTP 서버 필요), 구성 백업/복원, 원격 재부팅, 호스트 감시 (ICMP 핑) |
| 보안 기능   | 비밀번호 정책, 사용자 역할별 권한 수준 구성을 통한 관리 액세스 보안                                 |          |                                                              |

### 시스템 요구 조건

운영 체제 Windows 11 지원되는 브라우저 크롬, 파이어폭스, Edge

### 기타

작동 관리자가 u-netops에 라이선스 키를 입력하면 (기능 즉시 사용 가능) 인도 시 포함 라이선스 키가 있는 이메일

### 기술

|         |                                                                      |             |                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 지원 프로토콜 | SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP                                       | 타사 장치 사용 요건 | SNMP + LLDP를 통해 (기능 제한 있음) |
| 지원되는 장치 | AdvancedLine 및 SubstationLine의 스위치, IE-SR-2TX (2-port router series) |             |                            |

### 라이선스

|              |             |            |                     |
|--------------|-------------|------------|---------------------|
| 라이선스 유효 기간   | 1년          | 라이선스 갱신 필요 | Yes                 |
| 라이선스 모델      | 인스턴스당 / 서버당 | 라이선스 배포    | 온프레미스 (로컬 설치, 웹 기반) |
| 관리 가능한 장치 수량 | 1000        | 라이선스 유형    | 구독                  |
| 사용자 수        | 무제한         |            |                     |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000809    | ETIM 9.0    | EC000809    |
| ETIM 10.0   | EC000809    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 |             |             |

