
Karta katalogowa

QL 3 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Łącznik poprzeczny, Łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 3
Nr zam.	0263500000
Typ	QL 3 SAKG40
GTIN (EAN)	4008190040628
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-15T00:00:00+02:00

Karta katalogowa

QL 3 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0.1968 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0.9842 inch
Szerokość	105 mm	Szerokość (cale)	4.1338 inch
Masa netto	87.47 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Informacje ogólne

Liczba biegunów	3

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
rodzaj montażu	przykręcany		

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Cu Zn	Barwny	szary

dane znamionowe

Znamionowe natężenie prądu	232 A

parametry systemu

Wykonanie	Łącznik poprzeczny

wymiary

Raster w mm (P)	40.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		