

## BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Szyna Bus (terminal), czerwony, Wysokość: 30 mm, Głębokość: 3 mm, poliamid 66 |
| Nr zam.        | <a href="#">0277800000</a>                                                    |
| Typ            | BSK M3X30 NA                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190515041                                                                 |
| Ilość          | 50 szt.                                                                       |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                                |
| Dostępne do    | 2025-12-31T00:00:00+01:00                                                     |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|           |       |                  |             |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Głębokość | 3 mm  | Głębokość (cale) | 0.1181 inch |
| Wysokość  | 30 mm | Wysokość (cale)  | 1.1811 inch |
| Średnica  | 3 mm  | Masa netto       | 0.23 g      |

## Temperatury

|                                         |               |                                               |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                   | -5 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C        |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                    |        |              |                                     |
|------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C | Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
|------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|

## dane tworzywa

|                     |             |                         |                                     |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Materiał podstawowy | poliamid 66 | Powierzchnia            | element polerowany elektrolitycznie |
| Barwny              | czerwony    | Klasa palności wg UL 94 | V-2                                 |

## parametry systemu

|           |       |
|-----------|-------|
| Wykonanie | Śruby |
|-----------|-------|

## wymiary

|          |      |
|----------|------|
| Średnica | 3 mm |
|----------|------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |