

BFSC M5X8 SCHLITZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Śruba mocująca (terminal), 5.00 mm, Stal, Głębokość: 8.5 mm, Szerokość: 8.5 mm, Wysokość: 8.5 mm
Nr zam.	0296700000
Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ
GTIN (EAN)	4008190881764
Ilość	100 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	8.5 mm	Głębokość (cale)	0.3346 inch
Wysokość	8.5 mm	Wysokość (cale)	0.3346 inch
Szerokość	8.5 mm	Szerokość (cale)	0.3346 inch
Średnica	8.5 mm	Masa netto	2.11 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Barwny	srebrno-szary
---------------------	------	--------	---------------

parametry systemu

Wykonanie	do nakładki mostka poprzecznego
-----------	---------------------------------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Moment obrotowy dociągający, maks.	3 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	2 Nm
------------------------------------	------	-----------------------------------	------

wymiary

Średnica	8.5 mm	rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny	5.00 mm
----------	--------	--------------------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		