



## PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



5.00 및 5.08 mm 피치의 스프링 결선이 있는 PCB 단자대.  
컨덕터 아울렛 방향 90°. 최대 2.5 mm²의 컨덕터 단면적에  
적합.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 단자대, 5.00 mm, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 압력 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">7940008066</a>                                                                |
| 유형         | PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118131505                                                                             |
| 수량         | 100 items                                                                                 |
| 제품 데이터     | IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14                  |
| 패키징        | 박스                                                                                        |

PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E60693

치수 및 중량

|              |            |         |             |
|--------------|------------|---------|-------------|
| 깊이           | 8 mm       | 깊이 (인치) | 0.315 inch  |
| 높이           | 13.5 mm    | 높이 (인치) | 0.5315 inch |
| 가장 낮은 버전의 높이 | 10 mm      | 너비      | 20.6 mm     |
| 폭 (인치)       | 0.811 inch | 순중량     | 3.44 g      |

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | c2abd024-c370-41bc-90fc-5ba34b090103 |

시스템 매개변수

|                           |                             |                             |           |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 제품군                       | OMNIMATE Signal - series PM | 와이어 결선 방식                   | 압력 클램프 결선 |
| PCB에 장착                   | THT 용접 결선                   | 도체 아웃렛 방향                   | 90°       |
| 피치(mm)(P)                 | 5.00 mm                     | 피치(인치)(P)                   | 0.197 "   |
| 고객 맞춤                     | 예                           | 행 수                         | 1         |
| 총당 최대 인접 폴                | 24                          | 솔더 핀 길이(l)                  | 3.5 mm    |
| 솔더핀 크기                    | d = 1.0 mm                  | 솔더 구멍 직경(D)                 | 1.3 mm    |
| 솔더 구멍 직경 공차(D)            | + 0.1 mm                    | 폴당 용접 핀 수                   | 1         |
| 스크류드라이버 블레이드              | 0.6 x 3.5                   | 스크류드라이버 블레이드 표준             | DIN 5264  |
| 조임 토크, 최소                 | 0.4 Nm                      | 조임 토크, 최대                   | 0.5 Nm    |
| 클램프 스크류                   | M 2.5                       | 탈피 길이                       | 6 mm      |
| L1(mm)                    | 15.00 mm                    | L1(인치)                      | 0.591 "   |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP 20, PCB 상부; 컨덕터 결선 포함    | DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전 |
| 보호 등급                     | IP20                        |                             |           |

자재 데이터

|                                           |           |                      |                                    |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 절연재                                       | Wemid(PA) | 컬러 코드                | 검정                                 |
| 컬러 차트(유사)                                 | RAL 9011  | 절연재 그룹               | I                                  |
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 600     | Moisture Level (MSL) |                                    |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0       | 접점 재질                | 구리 합금                              |
| 접점 표면                                     | 주석 도금     | 코팅                   | 1-3 µm Ni, 4-6 µm SN               |
| 납땜 유형                                     | 매트        | 용접 결선의 레이어 구조        | 1.5...3.5 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C    | 보관 온도, 최대            | 70 °C                              |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C    | 작동 온도, 최대            | 120 °C                             |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -25 °C    | 온도 범위, 설치, 최대        | 120 °C                             |

결선에 적합한 컨덕터

|            |          |
|------------|----------|
| 클램프 범위, 최소 | 0.13 mm² |
|------------|----------|

## PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

|                                   |                                                              |              |                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 클램프 범위, 최대                        | 2.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                   | AWG 26                                                       |              |                              |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                   | AWG 14                                                       |              |                              |
| 단선, 최소 H05(07) V-U                | 0.13 mm <sup>2</sup>                                         |              |                              |
| 단선, 최대 H05(07) V-U                | 2.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 연선, 최소 H05(07) V-K                | 0.13 mm <sup>2</sup>                                         |              |                              |
| 연선, 최대 H05(07) V-K                | 2.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.25 mm <sup>2</sup>                                         |              |                              |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소  | 0.25 mm <sup>2</sup>                                         |              |                              |
| 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대         | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 클램프형 도체                           | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| 와이어 종단 페럴                         | 와이어 종단 페럴                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>   |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.5/6</a>       |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페럴                         | 와이어 종단 페럴                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.75/12 W</a>   |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.75/6</a>      |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 1 mm <sup>2</sup>            |
| 와이어 종단 페럴                         | 와이어 종단 페럴                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H1.0/6</a>       |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페럴                         | 와이어 종단 페럴                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 5 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.25/5</a>      |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페럴                         | 와이어 종단 페럴                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |
| 참조 텍스트                            | 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다., 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다 |              |                              |

## IEC 정격데이터

|                                   |                        |                                   |               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 표준에 따라 시험완료                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)               | 24 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)            | 24 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)               | 24 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 24 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2      | 600 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2     | 250 V                  | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3     | 250 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2  | 4 kV                   | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 4 kV          |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV                   | 단시간 내전류 저항                        | 3 x 1s, 120 A |

PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

CSA에 따른 정격 데이터

|                      |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V  | 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 15 A   | 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소     | AWG 26 | 와이어 단면적, AWG, 최대     | AWG 14 |

UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |                        |                          |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(cURus)                | CURUS                  | 인증 번호(cURus)             | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 15 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소         | AWG 26                 | 와이어 단면적, AWG, 최대         | AWG 14 |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                          |        |

패키징

|       |          |        |           |
|-------|----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스       | VPE 길이 | 150.00 mm |
| VPE 폭 | 90.00 mm | VPE 높이 | 45.00 mm  |

유형 테스트

|                           |        |                                                                        |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 테스트: 표시 내구성               | 테스트    | 원산지 표시, 유형 식별, 피치, 재질 유형, 승인 마킹 UL, 승인 마킹 CSA, 내구성                     |
|                           | 평가     | 사용 가능                                                                  |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면        | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.14 mm <sup>2</sup> 단면                                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.14 mm <sup>2</sup> 단면                                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면                                               |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면                                              |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1 단면                                               |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19 단면                                              |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |
| 컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00                                          |
|                           | 요구 사항  | 0.2 kg                                                                 |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.25 mm <sup>2</sup> 단면                                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면                                               |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면                                              |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |
|                           | 요구 사항  | 0.3 kg                                                                 |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 통과                                                                     |
|                           | 요구 사항  | 0.7 kg                                                                 |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |

기술 데이터

|         |        |                                            |
|---------|--------|--------------------------------------------|
| 풀아웃 테스트 |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup><br>단면  |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1<br>단면                |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19<br>단면               |
|         | 평가     | 통과                                         |
|         | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00              |
|         | 요구 사항  | ≥10 N                                      |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.25 mm <sup>2</sup><br>단면 |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1<br>단면                |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19<br>단면               |
|         | 평가     | 통과                                         |
|         | 요구 사항  | ≥20 N                                      |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5<br>단면               |
|         | 평가     | 통과                                         |
|         | 요구 사항  | ≥50 N                                      |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U2.5<br>단면               |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K2.5<br>단면               |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/1<br>단면                |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 14/19<br>단면               |
|         | 평가     | 통과                                         |

중요 참고 사항


|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

### 도면


#### 제품 이미지




#### Dimensional drawing



#### Graph




#### Graph



### 액세서리

#### 일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력, SoftFinish 그립

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | SDIS 0.6X3.5X100           | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008390000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |
| 유형         | SDS 0.6X3.5X100            | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008330000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |

#### 십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | SDK PH0 X 60               | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">2749400000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |                                                |
| 수량         | 1 ST                       |                                                |