

단종된 제품입니다, 정보 제공
용도 한정 데이터 시트



디스플레이는 데이터의 시각적 표시 또는 전기적 및 비전기적 측정값의 아날로그식 표시를 위한 산업 및 처리 자동화에 사용됩니다. 디스플레이는 기계 및 시스템 작동 시 사용자 알림, 진단 및 기록에 필요한 중요한 도구입니다. 디스플레이는 대화기반 작동, 디스플레이 측정값 및 고장 보고를 지원하며, 프로세스를 모니터링하는데 사용됩니다. 특성: 프로세스 변수, 디지털 및 아날로그 출력의 내부적 계산 또는 간접 억제 기능은 단순한 디스플레이를 하위 프로세스를 독립적으로 제어할 수 있는 고품질 프로세스 인터페이스로 업그레이드해 줍니다.

일반 주문 데이터

버전	Input: frequency, Analogue output, Relay output
주문 번호	7940012323
유형	PTX800D/24VDC/RO/AO
GTIN (EAN)	4032248565849
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-03-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

UL File Number Search [UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus) E256486

치수 및 중량

높이	48.8 mm	높이 (인치)	1.9213 inch
너비	96.6 mm	폭 (인치)	3.8031 inch
길이	137 mm	길이 (인치)	5.3937 inch
순중량	437 g		

온도

보관 온도	-25 °C...70 °C	작동 온도	0 °C...60 °C
습도	10 ~ 90 % (응결 없음)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Display

디스플레이 값	백분율 또는 실제 값 디스플레이	전체 디스플레이, 디스플레이 범위	구성 가능 (≤ 10 펄스/신호 점프)
전체 디스플레이	0...99,999,999로부터의 디스플레이(8자리)	유형	8자리, 빨간색 LED, 7.2 mm 14개의 조정 가능한 밝기 레벨
시간 범위(부분 디스플레이)	초, 분, 시간 및 PTX800A에 대한 일당	소수점	부분 또는 전체 디스플레이에 대해 독립적으로 조정 가능

일반 데이터

결선 유형	스크류 결선	입/출력	아날로그/알람 출력 포함
장착 유형	제어 패널 어셈블리	공급 전압	24 V DC ± 10 %
장기 드리프트	0.1 % / 10.000 h	선형성	<0,05 %
전력 소비	6 W @ 24 V DC		

입력

유형	디지털 펄스(NAMUR, PNP/NPN, TTL 로직, 옴토커플러, 전압 펄스, 비전압 접점)	최소 펄스 기간(재설정 입력)	100 ms
센서 공급	12 V DC - 25 mA	입력 신호	0...10 Hz
입력 전압	50 mV ~ 250 V 조정 가능		

출력

잔류 리플(아날로그 출력)	≤ 20 mVss
----------------	-----------

기술 데이터

출력(아날로그)

유형(아날로그 출력)	전압 출력의 전류, 점퍼로 구성됨
-------------	--------------------

절연 조정

임펄스 내전압	4 kV(1.2/50 µs)	EMC 표준	DIN EN 61326
---------	-----------------	--------	--------------

결선 데이터

결선 유형	스크류 결선	클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	2.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ETIM 10.0	EC000677	ECLASS 14.0	27-14-31-10
ECLASS 15.0	27-14-31-10		

도면

전기 기호

