

BS 25 IH/GN SAKT1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Śruba mocująca (terminal), 3.00 mm, Stal, mosiądz, Głębokość: 28.7 mm, Szerokość: 5.5 mm, Wysokość: 5.5 mm
Nr zam.	0335600000
Typ	BS 25 IH/GN SAKT1
GTIN (EAN)	4008190113490
Ilość	50 szt.

BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	28.7 mm	Głębokość (cale)	1.1299 inch
Wysokość	5.5 mm	Wysokość (cale)	0.2165 inch
Szerokość	5.5 mm	Szerokość (cale)	0.2165 inch
Średnica	3 mm	Masa netto	1.78 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni rodzaj montażu przykręcany

dane tworzywa

Materiał podstawowy Stal, mosiądz Barwny zielony

parametry systemu

Wykonanie do nakładki mostka poprzecznego

wymiary

Średnica 3 mm rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny 3.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		