


PV 216S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



쉽고, 빠르고, 절약되는 설치에너지 전환에 대한
당사의 사명은 더 쉽고, 빠르고, 안전한 지붕 PV 시스템
설치입니다. 이러한 이유로 우리는 광범위한 PV 접속함을
제공합니다. 접속반 제품군 PV Next는 PV 패널과 인버터
사이의 설비의 DC측 보호를 위한 표준 변형 모델을
제공합니다. 동시에, PV 스트링들은 요구되는 케이블링의
양을 감소시키기 위해 PV 박스에서 결합될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 조립 인클로저, 접속반, 1500 V, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 케이블 글랜드, 스위치 디스커넥터, 세로, 플로팅 접속함
주문 번호	8000057082
유형	PV 216S0F0C15V003TXPX15PFWW
GTIN (EAN)	8430243418300
수량	1 items

PV 216S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	360 mm	길이 (인치)	14.1732 inch
높이	835 mm	높이 (인치)	32.874 inch
너비	635 mm	폭 (인치)	24.9999 inch
순중량	31864.98 g		

온도

주변 온도	-20 °C...50 °C	작동 온도	-20°C to +50°C
-------	----------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC 스트링 모니터링

모니터링 기능	모니터 대상 없음
---------	-----------

DC 입력

카트리지 퓨즈	10 x 85 mm		
퓨즈 보호	15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A		
DC 입력 수	16		
퓨즈를 단 스트링 극	+/-		
결선 유형, DC 입력 케이블	케이블 글랜드		
결선 DC 입력 케이블(-)	스크류 결선		
퓨즈 링크 표준	gPV (EN 60269-6)		
기능성 접지 커넥터	케이블 인입	케이블 인입부 수	1
		케이블 직경, 최소	6 mm
		케이블 직경, 최대	12 mm
	와이어 결선	결선 유형	M20 케이블 글랜드
도관 입구 수	7		
DC 입력 + &	케이블 인입	케이블 인입부 수	32
		케이블 직경, 최소	6 mm
		케이블 직경, 최대	8 mm
결선 DC 입력 케이블(+)	스크류 결선		
퓨즈 유형	빈 퓨즈 홀더		
퓨즈 위치	양극 및 음극 입력		
퓨즈 유형	빈 퓨즈 홀더		

DC 전기 속성

정격 전압	1500 V	스위칭 용량	400 A (DC21B 1500 V)
접지	VPU에서 직접	서지 보호 DC 측	1500 V 유형 II, 원격 접점 미포함

기술 데이터

DC 출력

DC 출력 케이블 결선	M12 볼트 및 너트 연결
결선 유형, DC 출력 케이블	스크류 단자대 커넥터
DC 출력 + &	와이어 결선
	결선 유형 M40 케이블 글랜드
	와이어 단면, 최소 150 mm ²
	와이어 단면, 최대 300 mm ²
DC 출력 수	2
보조 접점이 있는 부하 회로 차단기	아니요

정격 및 표준

표준 규격	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-------	-------------------------------------

하우징

보호 등급	IP65
-------	------

보증

시간 간격	5년
-------	----

분류

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 216S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

