

KLIPPON K2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aluminiowe obudowy Klippon® serii K są przeznaczone do wielu różnych obszarów zastosowań. Wewnątrz obudowy zainstalowane mogą być różne elementy i systemy funkcyjne, a duża odporność na działanie wysokich temperatur, skuteczna ochrona IP i dobra odporność na uderzenia zapewniają wysokie walory eksploatacyjne.

Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.

Klippon® Obudowy serii K do obszarów niebezpiecznych są dostępne na specjalne zamówienie.

Nasza obszerna paleta produktów wyróżnia się następującymi zaletami: Dwa typy wykończenia powierzchni: naturalna i powlekana proszkowo (RAL 7001) Standardowe wyposażenie w uszczelkę chloroprenową (uszczelka silikonowa dostępna na zamówienie) Standardowy system obudowy z łbem rowkowym wkrętu Torx w 19 różnych rozmiarach obudów Otwory montażowe poza obszarem uszczelki Wysoka klasa ochrony IP66, IP67 oraz IP68 zgodnie z normą DIN EN 60529 Udarność sięgająca 7 (10) dżuli Oprócz spełnienia normy dotyczącej obudów pustych obudowy uzyskały liczne certyfikaty: ATEX, IECEx, cULus oraz DNV GL oraz dla pustej obudowy. Przy zastosowaniu do zastosowań w kolejnictwie zgodnie z EN 45545-2:2013 Stop odporny na działanie słonej wody Standardyzowane obudowy rozdzielcze z otworami gwintowanymi i różnymi konfiguracjami zacisków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 100 mm, Głębokość: 45 mm, Materiał podstawowy: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.	0342100000
Typ	KLIPPON K2
GTIN (EAN)	4008190104641
Ilość	10 szt.

KLIPPON K2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E197061

Wymiary i masa

Głębokość	45 mm	Głębokość (cale)	1.7716 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3.937 inch
Wymiar mocowania wysokość	42 mm	Wymiar mocowania szerokość	88 mm
Masa netto	310.2 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału wieka	3 mm	Grubość materiału obudowy	3.5 mm
Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Mocowanie wieka	wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem	Normy	EN 45545-2:2013
Powierzchnia	nieobrobiony	udarność	10 J wersja standardowa
Stopień ochrony	IP66, IP67, IP68	Materiał podstawowy	aluminium AISi12
materiał uszczelniający	Chloropren	Moment dokręcania śrub wieka	2.5 Nm
mocowanie do wbudowania	otwory gwintowane M4	mocowanie obudowy	otwory 4 mm
Wskazówka: stopień ochrony	IP68 (t=72h, h=1m)	Stopień ochrony (UL)	Type 4, Type 4X
liczba śrub mocujących wieko	4	otwór manipulacyjny szerokość	93 mm
pasujące do szyny nośnej bez wyposażenia	TS15 90 KLIPPON K2 CSS	Płytki kołnierzyowe	Nie
maks. ładowność	0.7 kg	Pokrywa	Tak
otwór manipulacyjny wysokość	63 mm	obszary zastosowania	przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03	Nr certyfikatu (DNV)	TAE00002SM
DEF Warunki zatwierdzenia	cULus, RMRS, DNV	Nr certyfikatu (cULus)	E197061

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

KLIPPON K2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wyposażenie poziome

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x10

dławiki u góry / u dołu

M20	2	M12	3
M16	3		

dławiki z prawej strony

M16	1	M12	1
-----	---	-----	---

złącza śrubowe z lewej strony


M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Drawings

Rysunek wymiarowy



KLIPPON K2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

TS 15



seria Klippón® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15 90 KLIPPON K2 CSS	Wersja
Nr zam.	1910010000	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 90 mm, bez otworu podłużnego, Stal,
GTIN (EAN)	4032248536924	ocynkowany, chromowany
Ilość	1 ST	

Klippón® K - Płytki montażowe




seria Klippón® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MOPL K2 N FE	Wersja
Nr zam.	1905270000	Klippón K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płyta
GTIN (EAN)	4032248524433	montażowa, Wysokość: 52 mm, Szerokość: 91 mm, Głębokość:
Ilość	1 ST	3 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana,
		ocynkowany, srebrny

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

KLIPPON K2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Wersja
Nr zam.	1567480000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190033491	1
Ilość	100 ST	

TS 15

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST K2	Wersja
Nr zam.	8000003884	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 90 mm, bez otworu podłużnego, Stal,
GTIN (EAN)	4050118652505	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	