

## KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



여러 크기의 안테나, 액셀 카운터, 포인트 컨트롤러 및 트랙의 기타 부품을 위한 정선 박스. 당사의 정선 박스는 철도 선로의 열악한 환경에서도 전자 제품을 보호에 적합합니다. 해당 인클로저는 내구성이 뛰어나고 강렬한 햇빛에 강하며 EMC에 안정적인 보호 기능을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 인클로저, 높이: 260 mm, 너비: 260 mm, 깊이: 150 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 브러시 가공, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000080480</a>                                                                                                                   |
| 유형         | KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4064675593782                                                                                                                                |
| 수량         | 1 items                                                                                                                                      |

# KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

|     |        |         |              |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이  | 150 mm | 깊이 (인치) | 5.9055 inch  |
| 높이  | 260 mm | 높이 (인치) | 10.2362 inch |
| 너비  | 260 mm | 폭 (인치)  | 10.2362 inch |
| 순중량 | 6320 g |         |              |

### 온도

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -60 °C...135 °C |
|-------|-----------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 수직 어셈블리

|             |   |
|-------------|---|
| 퓨즈 홀더 사용 가능 | 예 |
|-------------|---|

### 수평 어셈블리

|             |   |
|-------------|---|
| 퓨즈 홀더 사용 가능 | 예 |
|-------------|---|

### 일반 정보

|           |                      |              |                          |
|-----------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 커버 재질 두께  | 1.5 mm               | 플랜지 재질 두께    | 3 mm                     |
| 박스 재질 두께  | 1.5 mm               | 작동 온도, 최대    | 135 °C                   |
| 작동 온도, 최소 | -60 °C               | UL 94 가연성 등급 | V-0                      |
| 커버 부착     | M6 육각 헤드 일자 스크류 SW10 | 표준 규격        | EN 60068 ≤1m (트랙에서)      |
| 표면 마감     | 브러시 가공               | 충격 저항        | 10 J 버전 표준               |
| 보호 등급     | IP66, IP67           | 기본 재질        | 스테인레스 스틸 1.4301(304)     |
| 실링 자재     | 실리콘                  | 보호 등급 (UL)   | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| 글랜드 플레이트  | 하단                   | 플랜지 플레이트     | 예                        |

### 재료 데이터

|              |                      |       |        |
|--------------|----------------------|-------|--------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0                  | 표면 마감 | 브러시 가공 |
| 기본 재질        | 스테인레스 스틸 1.4301(304) |       |        |

### 일반 데이터

|           |          |       |            |
|-----------|----------|-------|------------|
| 컬러 코드     | 은색       | 보호 등급 | IP66, IP67 |
| 컬러 차트(유사) | RAL 7001 |       |            |

### 하우징

|           |                      |           |    |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| 기본 재질     | 스테인레스 스틸 1.4301(304) | 드릴 구멍 축 A | 없음 |
| 드릴 구멍 축 B | 없음                   |           |    |

**KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

기술 데이터

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |