



설치 결선은 모듈식 터미널 블록의 설계와 관련하여 특히 어려움을 내포합니다. 그 해결책은 경제적이면서도 컴팩트해야 합니다. 간단한 취급과 명료함 역시 보장되어야 합니다. 설치 배포와 소형 분배기에는 결선 공간이 거의 없습니다. 바이드물러의 모듈식 설치 블록은 모든 요구사항을 충족시킵니다.

일반 주문 데이터

버전	다층 모듈형 단자대, 스크류 결선, 기타, 25 mm², 결선 수: 20, 레벨 수: 1, TS 35, V-0
주문 번호	8000122109
유형	TR BD WPD
GTIN (EAN)	4099986844247
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	49.3 mm	깊이 (인치)	1.9409 inch
높이	55.7 mm	높이 (인치)	2.1929 inch
너비	248 mm	폭 (인치)	9.7638 inch
순중량	521 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...85 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

등급 데이터

정격 단면적	25 mm ²	정격 전류	152 A
최대 와이어에서 전류	152 A	표준 규격	IEC 60947-7-1
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	아니요	레벨 수	1
장착 레일	TS 35	N-기능	예

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
표준 규격	IEC 60947-7-1	장착 레일	TS 35

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	기타
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

개방측	단힘	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	직접 장착		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4	결선 방향	측면
탈피 길이	19 mm	결선 유형	스크류 결선
결선 수	20	클램프 범위, 최대	25 mm ²
클램프 범위, 최소	1.5 mm ²	클램프 스크류	M 6
블레이드 크기	Gr. PZ2	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	15 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	15 mm ²

기술 데이터

와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	15 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	15 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	15 mm ²	결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	15 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		