

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0.1575 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0.1181 inch
Szerokość	3.4 mm	Szerokość (cale)	0.1339 inch
Masa netto	1.14 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Orientacja nadruku	poziomo
Rodzaj nadruku	standard	Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Wykonanie	MultiPack	Szerokość	3.4 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	Barwny	żółty
Halogenki	Tak	Materiał podstawowy	PVC, miękkie, bez kadmu
Kolor nadruku	czarny	Nadrukowane znaki	symbole
Zalecane branże	Proces, Maszyny	Ilość nawinięta na bęben	25
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C	Imprint	-

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.2 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1.3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	1.3 - 3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.2 - 1.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		