


## 제품 이미지



퓨즈 단자대 및 부품 단자대는 보호 및 기능 요소를 단자대에 직접 통합할 수 있게 합니다. 퓨즈 단자대는 내장형 퓨즈 홀더를 포함하여 전기 회로를 과부하로부터 안정적으로 보호하며 제어 및 분배기 레일 시스템에 이상적입니다. 부품 단자대는 다이오드, 저항기 또는 LED와 같은 전자 부품을 배선에 직접 통합할 수 있게 합니다. 이를 통해 공간 절약형이며 명확하게 배열된 스위칭 기능 및 신호 분리를 구현할 수 있습니다. 두 유형의 단자대 모두 높은 안전성, 쉬운 유지보수 및 기능 중심의 컴팩트한 설치를 보장합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 컴포넌트 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 2, TS 35 |
| 주문 번호      | <a href="#">8010040000</a>                                                 |
| 유형         | WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190058708                                                              |
| 수량         | 25 items                                                                   |

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

|                |             |         |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 깊이             | 62.5 mm     | 깊이 (인치) | 2.4606 inch |
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 63 mm       | 높이      | 69 mm       |
| 높이 (인치)        | 2.7165 inch | 너비      | 5.1 mm      |
| 폭 (인치)         | 0.2008 inch | 순중량     | 12.27 g     |

온도

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -50 °C...75 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C         |

환경 제품 규정 준수

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재           |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7cl                 |
| REACH SVHC            | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

|                          |                     |            |               |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 정격 단면적                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 정격 전압      | 24 V          |
| 정격 DC 전압                 | 24 V                | 정격 전류      | 10 A          |
| 최대 와이어에서 전류              | 10 A                | 표준 규격      | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ             | 정격 임펄스 내전압 | 0.8 kV        |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실   | 0.77 W              | 서지 전압 범주   | III           |
| 오염 심각도                   | 3                   |            |               |

시스템 사양

|               |                |               |     |
|---------------|----------------|---------------|-----|
| 버전            | 스크류 결선, LED 포함 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예   |
| 전위 수          | 1              | 레벨 수          | 2   |
| 레벨당 클램프 지점 개수 | 2              | 계층당 전위 수      | 1   |
| 레벨 내부 교차 결선   | 예              | PE 결선         | 아니요 |
| 장착 레일         | TS 35          | N-기능          | 아니요 |
| PE 기능         | 아니요            | PEN 기능        | 아니요 |

일반

|                 |               |                 |        |
|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12        | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30 |
| 표준 규격           | IEC 60947-7-1 | 장착 레일           | TS 35  |

자재 데이터

|              |       |       |         |
|--------------|-------|-------|---------|
| 기본 재질        | Wemid | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0   |       |         |

### 기술 데이터

#### 추가 기술 데이터

|           |        |          |     |
|-----------|--------|----------|-----|
| 개방측       | 오른쪽    | 유사 단자대 수 | 1   |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요    | 장착 유형    | 스냅온 |
| 전자 콤포넌트   | 녹색 LED |          |     |

#### 크기

|           |         |
|-----------|---------|
| TS 35 오프셋 | 35.5 mm |
|-----------|---------|

#### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                   |                      |        |                     |        |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| IEC 60947-1 규격 게이지                                | A3                   |        |                     |        |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                                   | AWG 12               |        |                     |        |
| 결선 방향                                             | 측면                   |        |                     |        |
| 조임 토크, 최대                                         | 0.6 Nm               |        |                     |        |
| 조임 토크, 최소                                         | 0.4 Nm               |        |                     |        |
| 탈피 길이                                             | 10 mm                |        |                     |        |
| 결선의 유형 2                                          | 스크류 결선               |        |                     |        |
| 결선 유형                                             | 스크류 결선               |        |                     |        |
| 결선 수                                              | 3                    |        |                     |        |
| 클램프 범위, 최대                                        | 4 mm <sup>2</sup>    |        |                     |        |
| 클램프 범위, 최소                                        | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 블레이드 크기                                           | 0.6 x 3.5 mm         |        |                     |        |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                                   | AWG 30               |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대                              | 4 mm <sup>2</sup>    |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                              | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대                                    | 4 mm <sup>2</sup>    |        |                     |        |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소                                    | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대                              | 4 mm <sup>2</sup>    |        |                     |        |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소                             | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소                                 | 0.13 mm <sup>2</sup> |        |                     |        |
| 클램프형 도체                                           | 결선 규격                | 스크류 결선 |                     |        |
|                                                   | 도체 결선 단면적            | 유형     | 단선, H05(07) V-U     |        |
|                                                   |                      | 최소     | 0.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                                   |                      | 최대     | 4 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                                   |                      | 공칭     | 2.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                                   | 와이어 종단 페룰            | 탈피 길이  | 최소                  | 10 mm  |
|                                                   |                      |        | 최대                  | 10 mm  |
|                                                   |                      |        | 공칭                  | 10 mm  |
|                                                   |                      |        | 결선 규격               | 스크류 결선 |
|                                                   | 도체 결선 단면적            | 유형     | 연선, H05(07) V-K     |        |
|                                                   |                      | 최소     | 0.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                                   |                      | 최대     | 4 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                                   |                      | 공칭     | 2.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                                   | 와이어 종단 페룰            | 탈피 길이  | 최소                  | 10 mm  |
|                                                   |                      |        | 최대                  | 10 mm  |
|                                                   |                      |        | 공칭                  | 10 mm  |

## 기술 데이터

### 중요 참고 사항

제품 정보 허용된 연속 작동 온도를 반드시 지켜야 합니다

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000903    | ETIM 9.0    | EC000903    |
| ETIM 10.0   | EC000903    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 |             |             |



## WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | WQV 2.5/2                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1053660000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190031121              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 50 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/3                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1053760000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190058999              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 50 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/4                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1053860000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190049706              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 50 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/5                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1053960000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190158446              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/6                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1054060000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190102272              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/7                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1054160000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190011246              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/8                  | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1054260000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10,  |
| GTIN (EAN) | 4008190073572              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/10                 | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1054460000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190135089              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/15                 | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1059660000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 15, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190002411              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/30                 | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1067500000</a> | 점프바 (단자대), 스크루, 노란색, 32 A, 극 수: 30, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190031107              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |

## WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | WQV 2.5/20                 | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1577570000</a> | 점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 32 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190125868              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |
| 유형         | WQV 2.5/32                 | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1577600000</a> | 점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 32 A, 극 수: 32, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190154035              | 절연: 예, 너비: 7 mm                                      |
| 수량         | 10 ST                      |                                                      |

## 종판 / 파티션 플레이트




종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배선반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드몰러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | WAP WDK2.5                 | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1059100000</a> | 단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 69 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190101954              | Wemid, 스냅온: 아니요                                   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                   |

## 엔드 브래킷




바이드몰러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | EW 35                      | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">0383560000</a> | 엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |

## 액세서리

### 조명 플래시 포함



WAD 커넥터 마커는 W 시리즈 단자대와 WEW 35/2 및 ZEW 35/2 엔드 브래킷에 적합합니다. 마커는 빈 마커, 사용자 지정 인쇄 또는 번개 기호가 있는 표준 인쇄로 사용 가능합니다. WAD MultiCard 마커는 PrintJet CONNECT 프린터를 사용한 라벨링에 적합합니다. 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | WAD 5 MC B GE/SW           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1120450000</a> | 그룹 마커, 커버, 33.3 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 WDU 2.5, WEW |
| GTIN (EAN) | 4032248901272              | 35/2, ZEW 35/2, 노란색                                  |
| 수량         | 48 ST                      |                                                      |

### 블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.  
단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 유형         | DEK 5/5 MC NE WS           | 버전                                                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |                                                            |
| 수량         | 1000 ST                    |                                                            |

## 액세서리

### Plus



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.


- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드몰러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 유형         | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | 버전                                                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              |                                                            |
| 수량         | 1000 ST                    |                                                            |

### 맞춤형 인쇄



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다.

WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커


맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 유형         | WS 8/5 MC SDR              | 버전                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1640750000</a> | WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen- |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Bradley, 고객 사양                                            |
| 수량         | 144 ST                     |                                                           |

### 액세서리

#### 블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.


- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이트몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 유형         | WS 8/5 MC NE WS            | 버전                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1640740000</a> | WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen- |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Bradley, 흰색                                               |
| 수량         | 720 ST                     |                                                           |

#### 마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형         | BZT 1 WS 10/5              | 버전          |
| 주문 번호      | <a href="#">1805490000</a> | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |             |
| 수량         | 100 ST                     |             |
| 유형         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 버전          |
| 주문 번호      | <a href="#">1805520000</a> | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |             |
| 수량         | 100 ST                     |             |