


DLS 2 SAKRD -/+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wtyk komponentu służy do łączenia komponentu elektrycznego ze złączką rozłączającą. Po zlutowaniu komponentu elektronicznego wtyk może zostać połączony z obszarem rozłączania naszych złączek rozłączających, co zmienia złączkę rozłączającą w modułową złączkę rozłączającą ze zintegrowanym komponentem elektronicznym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyczka (terminal), 1 A, 250 V, liczba przyłączy: 1, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 5.8 mm
Nr zam.	0630160000
Typ	DLS 2 SAKRD -/+
GTIN (EAN)	4008190091194
Ilość	50 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-06-30T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1.4173 inch
Szerokość	5.8 mm	Szerokość (cale)	0.2283 inch
Masa netto	3.84 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Informacje ogólne

Liczba biegunów	1	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
-----------------	---	---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	wtykany

dane tworzywa

Materiał podstawowy	poliamid 66	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	250 V	Znamionowe natężenie prądu	1 A
---------------------	-------	----------------------------	-----

parametry systemu

Wykonanie	Listwa męska
-----------	--------------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

liczba przyłączy	1
------------------	---

wymiary

Raster w mm (P)	6.00 mm
-----------------	---------

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Rysunki

