


MCZ SC 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MCZ: 최소형 솔루션

- 시판 중인 단자대 블록 모델 중 최소형인 아날로그 신호 변환기
- 폭이 6mm인 슬림형 모듈 스위치를 통해 제어 캐비닛에서 공간 효율적으로 아날로그 신호를 변환
- 플러그인 점프바를 통한 간편한 배선

일반 주문 데이터

버전	제한값 모니터링, 입력 : 0-10 V, 출력 2 x 트랜지스터
주문 번호	8260280000
유형	MCZ SC 0-10V
GTIN (EAN)	4008190985417
수량	10 items

MCZ SC 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수
UL File Number Search
인증 번호(cURus)
E141197

치수 및 중량

깊이	63.2 mm	깊이 (인치)	2.4882 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
길이	91 mm	길이 (인치)	3.5827 inch
순중량	29.6 g		

온도

보관 온도 -25 °C...60 °C
작동 온도에서 습도 0 ~ 95 %(응결 없음) 작동 온도 -20 °C...60 °C

장애 확률

SIL(IEC 61508 준수) 없음 MTTF 681 a

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

입력

입력 전류 0.5...20 mA 입력 저항, 전류 50 Ω
전압 강하 1 V

출력

출력 수 2 차단 주파수(-3 dB) 100 Hz

일반 데이터

보호 등급 IP20	공급 전압 24 V DC ± 20 %
스텝 반응 시간 <250 µs(최대 입력 신호의 90% 시 스위칭 임계값, RI ≤ 1 kΩ)	전류 소비량 15 mA
장착 레일 TS 35	온도 계수 ± 250 ppm/K, 350 ppm/K
공칭 소비 전력 1.5 VA	구성 전위차계

절연 조정

EMC 표준 EN 55011, EN 61000-6 갈바닉 절연 입력/출력/공급/릴레이 간

MCZ SC 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

결선 데이터

결선 유형	텐션 클램프 결선	클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	1.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC002654	ETIM 9.0	EC002654
ETIM 10.0	EC002654	ECLASS 14.0	27-21-01-22
ECLASS 15.0	27-21-01-22		

입찰 사양 시트

긴 사양	2개의 스위칭 출력 포함 0~10 V 표준 신호 모니터링용 트립 증폭기 2개의 PNP-트랜지스터 스위치 출력 포함 아날로그 0~10 V 표준 신호용 6 mm 폭 트립 증폭기 상한 및 하한 임계값 (전위차계를 통해 조정 가능) 모니터링용. DIP 스위치를 사용하여 입력측에서 300 mV ~ 10 V, 30 mV ~ 1 V 및 10 mV ~ 100 mV의 범위를 선택할 수 있습니다.TS35 레일 장착용 애드온 하우징 크기: L/W/H 91 / 6 / 63.2 mm 텐션 클램프 결선 /정격 단면적1.5 mm ² 보호 등급: IP 20 입력 V 범위 300 mV~10 V / 30 mV~1 V / 10 mV~100 mV 출력 이중 스위칭 출력 PNP/ 채널당 50 mA 전위차계를 통해 조정 가능 스위칭 이력 현상 입력의 1 % 스텝 반응 시간 < 250 us(10~90 %) 온도 계수 < 250 ppm K 보조 전원 24 V DC +/- 20 % 주변 온도 범위 0 °C ~ +50 °C 절연 1.5 kV 인증 cURus, CSA 유형 MCZ SC 0-10V	짧은 사양	2개의 스위칭 출력 포함 0~10 V 표준 신호 모니터링용 트립 증폭기 2개의 PNP-트랜지스터 스위치 출력 포함 아날로그 0~10 V 표준 신호용 6 mm 폭 트립 증폭기 상한 및 하한 임계값 (전위차계를 통해 조정 가능) 모니터링용 DIP 스위치를 사용하여 입력측에서 300 mV ~ 10 V, 30 mV ~ 1 V 및 10 mV ~ 100 mV의 범위를 선택할 수 있습니다.
------	--	-------	--



MCZ SC 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

Connection diagram



dimensions




MCZ SC 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 35	버전
주문 번호	0383560000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
수량	50 ST	

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 4N/10 GE	버전
주문 번호	1758260000	W-시리즈, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169764	
수량	20 ST	

AP MCZ 1.5 - 엔드 플레이트



5개의 텐션 스프링 클램프 결선이 있는 모듈 단자대 형식의 소형 하우징을 엽니다. 라벨링에 투명 경첩이 있는 상단 플레이트를 사용할 수 있으며 전위차계 및 상태 디스플레이에 접근할 수 있습니다. 3개의 상단 결선을 연결하는 데 플러그인 점프바를 사용할 수 있습니다. 하우징을 닫기 위한 커버 플레이트도 제공됩니다.

일반 주문 데이터

유형	AP MCZ1.5 1674	버전
주문 번호	8389030000	엔드 플레이트, OMNIMATE 하우징 - TERMINALBOX 그레이 베이지,
GTIN (EAN)	4008190386849	엔드 플레이트, 너비: 1.5 mm
수량	50 ST	

MCZ SC 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다.

WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
 - 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	WS 10/6 MC NE WS	버전
주문 번호	1828450000	WS, 단자대 마커, 10 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248350513	Bradley, 흰색
수량	600 ST	

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 4N/2	버전
주문 번호	1527930000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332766	절연: 예, 너비: 9.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/3	버전
주문 번호	1527940000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332865	절연: 예, 너비: 16 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/4	버전
주문 번호	1527970000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332889	절연: 예, 너비: 22.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/5	버전
주문 번호	1527980000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332759	절연: 예, 너비: 28.2 mm
수량	60 ST	