


제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES RCL, 베이스, 접점 개수: 2, CO 접점, 연속 전류: 12 A, 인쇄 결선
주문 번호	8690850000
유형	SRC 2CO PCB
GTIN (EAN)	4032248361533
수량	100 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-03-31T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E223759

치수 및 중량

높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch
너비	12.7 mm	폭 (인치)	0.5 inch
길이	31 mm	길이 (인치)	1.2205 inch
순중량	3.34 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도		습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E223759
--------------	---------

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	12 A
최대 스위칭 전압, AC	300 V	AC 스위칭 용량(저항), 최대	3000 VA
접점 유형	2 CO contact		

일반 데이터

컬러 코드	검정
-------	----

절연 조정

정격 전압	300 V	오염 심각도	2
절연 내력 입력, 입/출력	2.5 kVeff / 1 분	인근 접점의 절연 강도	2.5 kVeff / 1 분
개방 접점의 절연 강도	1 kVeff / 1 min	보호 등급	IP20

인증/표준의 추가 세부 사항

표준 규격	UL508	인증 번호(cURus)	E223759
-------	-------	--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	인쇄 결선	피치(mm)(P)	5.00 mm
-----------	-------	-----------	---------

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

Dimensional drawing

