



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







벌크, 동축 케이블, 연질, 4 x 2 x AWG 26/7, Cat. 5, 녹색

일반 주문 데이터

버전	시스템 케이블, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e
	(TIA T568-B), PVC, 100 m
주문 번호	<u>8813190000</u>
유형	IE-C5ES8VG-100
GTIN (EAN)	4032248513048
수량	1 items
패키징	상자 안의 케이블 링으로



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
길이	100 m	길이 (인치)	3937.0079 inch
순중량	44.08 g		
온도			
보관 온도	-40 °C75 °C	작동 온도	-40 °C75 °C
설치 온도	0 °C50 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
케이블의 기술 사양			
	► AU/DAL 0040)		
<u>외피 색상</u> 차펴	녹색(RAL 6018) 예	와이어 개수 절연	8 PE
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1	르는 테스트 전압: 와이어-와이어-차펴	700 V AC
폴 수	8		
케이블 구조			
꼬임 표준 명칭	7	외피 색상	녹색(RAL 6018)
표준 명칭	SF/UTP, IE-5CC4x2xAWG26/7- PVC LI02YS(ST)CY	단면적	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm²
차펴	SF/UTP	와이어 개수	8
절연재 단면적	1 mm	절연	PE
외피 직경, 최대	6.1 mm	외피 직경, 최소	5.7 mm
재질 외피	PVC	와이어 코어의 배치	꼬임 쌍
와이어 코어 절연 두께	0.25 mm	완전 차펴	알루미늄 호일, 구리 배선으로 제조된 차펴 편주
와이어 쌍의 직경	2.00 mm	차펴 편조물의 겹침	65 %
와이어 재질	주석 도금 구리 연선	컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍	흰색 - 파란색, 흰색 - 주황색, 흰색 - 녹색, 흰색 - 갈색
차펴 편조물 두께	0.1 mm		
케이블의 기계적 및 재질 속성			
최소 구부림 반경, 반복	10 x 케이블 직경	최소 구부림 반경, 한 번만	5 x 케이블 직경
내마모성	양호	화염 내성	in accordance with IEC 60332-1
화재 확산	아니요		
케이블의 전기 속성			
ШХ	O-+ F (ICO (IFO 14004) /	4 1.10 1.1 0.21	47 5 //
범주	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	1 kHz에서 용량	47 nF/km
루프 저항	290 Ω/km	신호 전파 시간	4.85 ns/m

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

테스트 전압: 와이어-와이어-차펴	700 V AC	저항 차이	3 %
지연 스큐	25 ns/100m	전송 임피던스	10 mΩ/m, 10 MHz에서
특성 임피던스	100 ± 5 Ω (100MHz에서)		
분류			
ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

카탈로그 상태 / 도면 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

상세 도면







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



PVC 케이블용 탈피기

일반 주문 데이터

유형	AM 12	버전
주문 번호	9030060000	공구, 탈피기
GTIN (EAN)	4008190337827	
수량	1 ST	
유형	IE-CST	버전
유형 주문 번호	IE-CST 9204350000	버전 공구, 탈피기
주문 번호	9204350000	