

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









- MOV 콤포넌트를 위한 상태 디스플레이 및 경보 기능을 보유한 모니터링 기능(옵션)
- 스파크오버 갭(GDT), 바리스터(MOV) 및 억제 다이오드 (TAZ)와 같은 콤포넌트를 장착한 플러그형 어레스터
- 플러그형 어레스터(인터럽트 없음 및 임피던스 중성화 플러그인 및 제거)
- V-TEST 테스트 장치로 테스트 가능
- 통합된 PE 피트, 최대 20 kA(8/20 μs) 및 2.5 kA(10/350 μs)까지 PE로 안전하게 방전

## 일반 주문 데이터

버전	계측제어 용 서지 보호기, 경고 기능/기능 표시기 미포함, UP(L/N-PE) <1000 V
주문 번호	<u>8924570000</u>
유형	VSPC GDT 2CH 90V
GTIN (EAN)	4032248696215
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
<u> </u>			
승인			
	- CSAEX	CERTIFIED (UL)	
	• •	LISTED	
ROHS	준수		
UL File Number Search 인증 번호(UL)	<u>UL 웹사이트</u> E311081		
	E3 1 100 1		
치수 및 중량			
깊이	69 mm	깊이 (인치)	2.7165 inch
높이	90 mm	높이 (인치)	3.5433 inch
너비	17.8 mm	폭 (인치)	0.7008 inch
순중량	40 g		
온도			
보관 온도	-40 °C80 °C	작동 온도	-40 °C70 °C
<del>조현 단소</del> 습도	5~96%		-40 C70 C
 장애 확률			
O에 딕걸			
SIL(IEC 61508 준수)	3	MTTF	10378 a
SFF	100 %	λges	11
PFH(1*10)-9 시간당	0		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없	<u></u>	
정격 데이터 UL			
인증 번호(UL)	E311081	UL 인증	UL 497b Certificate - PDF/ E311081VOL1SEC2.pdf
			(application/pdf)
EN 50178에 따른 절연	'		
.I=I=I0I.W.T			
서지 전압 범주	III	오염 심각도	2
일반 데이터			
광학 기능 디스플레이	아니요	세그먼트	계측 및 제어
버전	경고 기능/기능 표시기	<u>'</u> 설계	단자대, 기타
	미포함		
<u>UL 94 가연성 등급</u> 보호 등급	V-0 IP20	컬러 코드	주황색
CSA 보호 데이터			
OOK 포포 테이터			
가스 그룹 D	IIA	가스 그룹 A, B	IIC
가스 그룹 C	IIB	내부 유도 용량, 최대 니	0 μΗ
내부 용량, 최대 CI	0 nF	입력 전압, 최대 Ui	72 V

작성 날짜 13.11.2025 08:03:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

정격 데이터 IEC / EN			
극 수	1	신호 접점	아니요
정격 전압(AC)	48 V	정격 전압(DC)	68 V
정격 전류 IN 	2 A	출력측 와이어-와이어 1 kV/μs의 보호 레벨, 일반	650 V
출력측 와이어-PE 1 kV/µs의 보호 레벨, 일반	650 V	출력측 와이어-와이어 8/20 µs의 보호 레벨, 일반	1000 V
보호 레벨, UP 와이어 - 와이어	650 V	보호 레벨, UP 와이어 - PE	1000 V
보호 레벨 UP (일반)	<1000 V	전압 유형	AC/DC
퓨즈 보호	2 A	볼륨 저항	0.20 Ω
용량	9.37 pF	표준 규격	According to IEC61643-21
IEC 61643-21에 따른 요구 조건 범주	C1, C2, C3, D1	최대 연속 전압, Uc(AC)	50 V
최대 연속 전압, Uc(DC)	72 V	낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μs) 와이어-와이어	2 x 0.2 kA
서지 전류 전달 용량 D1	2.5 kA 10/350 μs	서지 전류 전달 용량 C1	<1 kA 8/20 μs
서지 전류 전달 용량 C3	100 A 10/1000 μs	낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μs) GND-PE	0.2 kA
과부하 - 장애 모드	모드 2	방전 전류 I최대 (8/20μs) GND-PE	10 kA
방전 전류 In (8/20µs) 와이어-와이어	2 x 2.5 kA	방전 전류 In (8/20µs) 와이어-PE	2.5 kA
방전 전류 I최대 (8/20μs) 와이어-와이어	2 x 10 kA	방전 전류 In (8/20μs) GND-PE	2.5 kA
서지 전류 전달 용량 C2	5 kA 8/20 μs		
 인증의 추가 세부 사항			
GOST 인증	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)		
결선 데이터			
결선 유형	VSPC BASE 플러그형		
	VOLC DAOL 5-1-19		
일반 데이터			
7.4	1	비송 드기	IDOO
<u>극 수</u> 컬러 코드		보호 등급	IP20
일디 꼬드			
전기 데이터			_
전압 유형	AC/DC		
정격 IECEx/ATEX/cUL			
cUL 인증	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)		
보증			
시간 간격	5년		
중요 참고 사항			
제품 정보	모드 2: SPD 내의 매우 낮은 ' 없지만, 측정 장비는 여전히 [	임피던스로 인해 SPD의 전압 제한 부분이 ' 단락을 통해 보호됨.	근 단락된 상태. 라인은 작동할 수





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

Н	2
ᄑ	╦

ETIM 7.0	EC000943	ETIM 8.0	EC000943
ETIM 9.0	EC000943	ETIM 10.0	EC000943
ECLASS 12.0	27-17-15-01	ECLASS 13.0	27-17-15-01
ECLASS 14.0	27-17-15-01	ECLASS 15.0	27-17-15-01

## 입찰 사양 시트

긴 사양	베이스 요소 VSPC BASE 2/4CH에 대한 서지 보호 플러그, 2개의 쌍 케이블에 대한 코스 일반 모드 전압 보호. 버전: 90 V AC 신호 와이어와 신호 접지 간 코스보호로 구성된 플러그로 된 1단계 보호 회로. 스위칭유형과 정격 전압에 따라 베이스 요소에 대한 플러그기계적 식별. 베이스 요소에 대한 코딩 핀과 카운터 프로파일이 있는 보호 플러그. 보호 스위칭 유형과 전압 레벨을 기준으로 보호 플러그 함수 있을. 플러그를 표시할 수 있습니다.	짧은 사양	베이스 요소 VSPC BASE 2/4CH에 대한 서지 보호 플러그, 2개의 쌍 케이블에 대한 코스 일반 모드 전압 보호. 버전: 90 V AC




### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

## 도면

## 전기 기호




그림과 유사



Discharge capacity





Komplettmodul



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

## VSPC용 V-TEST 테스트 장치



### V-TEST

- 플러그형 과전압 보호기 PU I, PU II 및 VSPC 시리즈의 보호 기능 확인을 위한 테스트 장치
- IEC 62305 표준(주기적 테스트 기준)을 구현하는 장치
- 현장 측정에서 사용되며 통합된 배터리 세트를 포함한 사용이 쉬운 장치
- LCD 디스플레이에 결과 표시
- 2개 언어로 메뉴 제공
- 보호용 가방 및 전원 공급 장치 포함
- 사용 편의를 위해 독일어 및 영어 인터페이스 제공 V-TEST는 플러그형 과전압(서지) 보호 장치 VARITECTOR(VSPC)와 전원 공급선 PU I 및 PU II용 과전압 보호 장치에 사용하는 컴팩트형 휴대용 테스트 장치입니다. 이 기기를 사용해 바이드뮬러 과전압 보호기의 보호 기능을 IEC 62305-3(DIN VDF 0185 파트 3)에 명시되

기능을 IEC 62305-3(DIN VDE 0185 파트 3)에 명시된 테스트 일정에 따라 테스트할 수 있습니다. 테스트 결과는 백라이트 기능이 있는 디스플레이를 통해 "OK" 또는 "Not OK"로 표시됩니다.

## 일반 주문 데이터

유형 V-TEST 버전 주문 번호 8951860000 낙뢰

GTIN (EAN) 4032248743100

수량 1 ST

낙뢰 및 서지 보호, 테스트 장치

### Plus



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형 DEK 5/5 PLUS MC NE WS 버전
주문 번호 1854490000 Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)
수량 1000 ST

작성 날짜 13.11.2025 08:03:53 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

## 직접 접지



플러그형 VSPC 어레스터용 베이스 요소, 임피던스 중성 VSPC BASE의 통합된 PE 피트. 최대  $20 \text{ kA}(8/20 \, \mu \text{s})$  및  $2.5 \text{ kA}(10/350 \, \mu \text{s})$ 까지 안전하게 PE로 방전 가능.

## 일반 주문 데이터

유형 VSPC BASE 2/4CH 버전 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing GTIN (EAN) 4032248696383 수량 1 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 직접 접지



플러그형 VSPC 어레스터용 베이스 요소, 임피던스 중성 VSPC BASE의 통합된 PE 피트. 최대 20 kA(8/20 µs) 및 2.5 kA(10/350 µs)까지 안전하게 PE로 방전 가능.

## 일반 주문 데이터

유형 VSPC BASE 2/4CH

주문 번호 8924740000

GTIN (EAN) 4032248696383

수량

버전 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

## 간접 접지 / 스파크오버 갭을 통한 플로팅 접지, EX ia 응용 분야에도 적합



플러그형 VSPC 어레스터용 베이스. 임피던스 중립 VSPC 베이스 및 통합 스파크오버 갭을 통한 플로팅 접지 PE 결선 (FG)의 하단에 있는 통합 PE 풋, 최대 20 kA(8/20 μs) 및 2.5 kA(10/350 µs)까지 PE로 안전하게 방전 비접지 신호 회로에 적합

## 일반 주문 데이터

유형 VSPC BASE 2/4CH FG 주문 번호 8924300000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

GTIN (EAN) 4032248695942

수량

1 ST

작성 날짜 13.11.2025 08:03:53 MEZ