

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













- 상태 표시기를 가진 모든 VSPC용 신호 처리 모듈
- 케이블 단선 / 신호 인터럽션의 신호 처리
- 20 ~ 31 V DC의 파워서플라이
- 무전압 전환 접점
- 적색/녹색 LED를 장착한 기능 디스플레이
- 다른 신호 유형을 사용하여 기능 경보

일반 주문 데이터

버전	Surge protection for instrumentation and control, with warning function / function indicator
주문 번호	<u>8972270000</u>
유형	VSPC CONTROL UNIT 24VDC
GTIN (EAN)	4032248793488
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

A - 1					
승인					
A 01	Salari Alian Salari Sal				
승인	-	(II)			
	CSAE	((VL)			
	• •	LISTED			
ROHS	 준수	EIGTEG			
UL File Number Search	 <u>UL 웹사이트</u>				
인증 번호(UL)	E311081				
치수 및 중량					
<u>N</u> ∓ ₹ 8 8					
깊이	71.5 mm	깊이 (인치)	2.815 inch		
높이	102 mm	높이 (인치)	4.0157 inch		
너비	18 mm	 폭 (인치)	0.7087 inch		
순중량	73.57 g				
 온도					
七二					
보관 온도	-40 °C80 °C	작동 온도	-40 °C70 °C		
<u> </u>	5~96%				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재				
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	<u>문</u> 구,에 <u>되 문제</u> 7a, 7cl				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3				
저경 데이터					
정격 데이터 UL					
인증 번호(UL)	E311081	UL 인증	UL 497b Certificate - PDF/		
한 원조(OL)	L311001	01 116	E311081VOL1SEC2.pdf		
			(application/pdf)		
EN 50178에 따른 절연			'		
대 30173에 따른 글은					
서지 전압 범주	III	오염 심각도	2		
일반 데이터					
세그먼트	계측 및 제어	버전	경고 기능/기능 표시기		
세그런트	계속 및 제어	머신	경고 기능/기능 표시기 포함		
설계	설치 하우징	 컬러 코드	 주황색		
 보호 등급	IP20	 장착 레일	TS 35, TS 35 x 7.5		
장애 교정 후 기동 시간	60 s				
CSA 보호 데이터					
	_				
가스 그룹 D	IIA	가스 그룹 A, B	IIC		
입력-전류, 최대 Ⅱ	50 mA	가스 그룹 C	IIB		
내부 유도 용량, 최대 LI	300 μΗ	내부 용량, 최대 CI	100 μF		
입력 전압, 최대 Ui	31 V				

카탈로그 상태 / 도면 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000943

EC000943

27-17-15-01

27-17-15-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

정격 데이터 IEC / EN			
극 수	1	신호 접점	아니요
정격 전압(DC)	24 V	정격 전류 IN	50 mA
작동 전압	24 V	표준 규격	DIN EN 50178
작동 전류, I최대	50 mA	최대 연속 전압, Uc(DC)	30 V
장애 교정 후 기동 시간	60 s		
인증의 추가 세부 사항			
GOST 인증	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)		
진단			
ロ	저새 /노시! LED 저대	ALCII TO AL	- WILED
단선 감지 작동 준비 상태	적색/녹색 LED, 점멸 LED 녹색	상태 표시	녹색 LED
A 01-1 - T01	0.5011.00	0.51	4 00 TITI
스위칭 전압	250 V AC	유형	1 CO 접점
스위칭 전류	1 A		
결선 데이터			
탈피 길이	5.5 mm		플러그형 스크류 결선
르피 글이 탈피 길이, 정격 결선	5 mm	. <u>르는 11 8</u> 조임 토크, 최소	0.5 Nm
<u> 골피 글이, 영국 글인</u> 조임 토크, 최대	0.5 Nm	<u>ㅗ ᆷ ㅗ ㅡ, 떫ㅗ</u> 클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
또님 보고, 최대 클램프 범위, 최대		<u> </u>	
	2.5 mm ²		0.5 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.5 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	2.5 mm ²
_{최도} 결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm ²	. <u>의내</u> 결선 단면적, 꼬임, 최대	1.5 mm ²
	0.5 mm²	일신 단면적, 교임, 최대	1.5 mm²
일반 데이터			
	1	보호 등급	IP20
크리 코드 컬러 코드	- 주황색		25
정격 IECEx/ATEX/cUL			
-111 015	-III Carattiana III		
cUL 인증	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)		
보증			
시간 간격	5년		
 분류	'		
E 11			

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 3

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

EC000943

EC000943

27-17-15-01

27-17-15-01

데이터 시트

VSPC CONTROL UNIT 24VDC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

입찰 사양 시트

긴 사양 최대 10개의 VSPC R 보호 플러그용 평가 유닛. 무전압 신호 접점 및 전원공급장치 포함. 이는 원격 모니터링 옵션이 포함된 최대 10개의 베이스 모듈을 통해 배선될 수 있으며 공급 전압을 제공합니다. 보호 모듈이 고장날 경우 무전압 신호 접점이 트리거됩니다. 짧은 사양

최대 10개의 VSPC BASE R 보호 플러그용 평가 유닛. 무전압 신호 접점 및 전원공급장치 포함.






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse	Туре
C1	Quick-	0.5 - 2 kV	0.25 - 1 kA	300	Surge
	rising	with	mit		voltage
	edge	1.2/50 µs	8/20 µs		arrester
C2	Quick-	2 - 10 kV	1 - 5 kA	10	Surge
	rising	with	mit		voltage
	edge	1.2/50 µs	8/20 µs		arrester
C3 (Quick-	≥ 1 kV	10 - 100 A	300	Surge
	rising	with	mit		voltage
	edge	1 kV/µs	10/10000 µs		arrester
D1	High	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA	2	Arrester for
	power		mit 10/350		lightning
			μs		current and
					surge voltages

Discharge capacity







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Оp





응용 분야 예



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형 SDS 0.6X3.5X200 주문 번호 <u>9010110000</u> GTIN (EAN) 4032248300754

2t 1.CT

수량 1 S7

버전

스크류드라이버, 스크류드라이버

점프바



VSPC 신호 접점 간의 점프바를 신속하게 설치할 수 있습니다. 점프바는 경보 기능을 위해 최대 10 VSPC R과 개별적으로 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 QB 17,8/2 버전 주문 번호 <u>1309470000</u> GTIN (EAN) 4050118111934 수량 90 ST

카탈로그 상태 / 도면 7