

**STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇  
기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도  
이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

**일반 주문 데이터**

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	<a href="#">9005610000</a>
유형	STRIPAX 16
GTIN (EAN)	4008190183875
수량	1 items

**STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	99 mm	높이 (인치)	3.8976 inch
너비	190 mm	폭 (인치)	7.4803 inch
순중량	170.1 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**기술 데이터**

품목 설명	단면이 최대 16 mm <sup>2</sup> 인 전선용 탈피공구
-------	--------------------------------------

**탈피 공구**

케이블 유형	PVC 절연재를 사용하는 연선 및 강선	컨덕터 단면적(절단 용량)	6 mm <sup>2</sup>
탈피 범위 AWG, 최대	6 AWG	탈피 범위 AWG, 최소	10 AWG
탈피 범위, 최소	6 mm <sup>2</sup>	탈피 길이, 최대	25 mm
컬러 코드	주황색	전선 굽기, 최대	16 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	6 mm <sup>2</sup>		

**분류**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



**STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****액세서리 / 교체 부품**

- 탈피 룰(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

**일반 주문 데이터**

유형	ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4	버전
주문 번호	<a href="#">1119040000</a>	액세서리, 절단기 훌더
GTIN (EAN)	4032248948437	
수량	1 ST	
유형	ERTE KLBC SPX 16	버전
주문 번호	<a href="#">2571490000</a>	액세서리, 교체용 클램핑 조오(Jaw)
GTIN (EAN)	4050118582116	
수량	1 ST	