

## CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



## 동축 커넥터용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

## 일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 점점용 압착 공구, 육각형 압착
주문 번호	<a href="#">9006380000</a>
유형	CTX 502
GTIN (EAN)	4008190123512
수량	1 items

## CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	654.08 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 기술 데이터

품목 설명	동축 커넥터 BNC, TNC 및 N / AF 9.3용 압착 공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--	----	-----------------------

## 공구 데이터 압착

육각 스파너 폭(A 2)	1.75 mm	육각 AF(A)	9.3 mm
와이어 종단 폐를 단면적, 최대	89 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 폐를 단면적, 최소	89 mm <sup>2</sup>
외부 슬리브 직경	10.7 mm	압착 스테이션, 폭(B 2)	2.3 mm
압착 스테이션, 폭(B 1)	12 mm	압착 유형/프로파일	육각형 압착
내부 접점 직경(D)	2 mm		

## 접점 설명

접점의 유형	동축 커넥터
--------	--------


## 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**CTX 502**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면




## CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 점점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 점점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE CTO	버전
주문 번호	<a href="#">1121010000</a>	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248902118	
수량	1 ST	