

VG PG29-MS54 ZR 18-27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG MS ZR (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu, multi-uszczelka), Dławnica kablowa, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1009640000
Typ	VG PG29-MS54 ZR 18-27
GTIN (EAN)	4032248714414
Ilość	25 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	VG 29-MS68

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	33 mm	Długość (cale)	1.2992 inch
Masa netto	84.48 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	27 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	18 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
Halogenki	Nie	rozmiar klucza 1	37 mm
rozmiar klucza 2	39 mm	Stopień ochrony	IP54
Dławnica kablowa	PG	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	wcięcie we wkładce uszczelniającej , średnica 1	18 mm
wcięcie we wkładce uszczelniającej , średnica 2	21 mm	wcięcie we wkładce uszczelniającej , średnica 3	24 mm
wcięcie we wkładce uszczelniającej , średnica 4	27 mm	gwint (zewnętrzny)	PG 29
długość gwintu	8 mm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6.70 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	10.00 Nm	moment obrotowy króćca, min.	10.00 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6.70 Nm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG29-MS54 ZR 18-27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU PG29-MS	Wersja
Nr zam.	1719210000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG
GTIN (EAN)	4008190352431	29, 4 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	50 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG29-NP	Wersja
Nr zam.	1719600000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352868	29, neopren
Ilość	50 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG29-PO	Wersja
Nr zam.	1719500000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352769	29, polietylen
Ilość	50 ST	