

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG MS ZR (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu, multi-uszczelka), Dławnica kablowa, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1009650000
Typ	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycyfrowany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	VG 36-MS68

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	39 mm	Długość (cale)	1.5354 inch
Masa netto	132.7 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	33 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	24 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
Halogenki	Nie	rozmiar klucza 1	47 mm
rozmiar klucza 2	50 mm	Stopień ochrony	IP54
Dławnica kablowa	PG	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	wcięcie we wkładce uszczelniającej, średnica 1	24 mm
wcięcie we wkładce uszczelniającej, średnica 2	27 mm	wcięcie we wkładce uszczelniającej, średnica 3	30 mm
wcięcie we wkładce uszczelniającej, średnica 4	33 mm	gwint (zewnętrzny)	PG 36
długość gwintu	9 mm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6.70 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	10.00 Nm	moment obrotowy króćca, min.	10.00 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6.70 Nm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU PG36-MS	Wersja
Nr zam.	1719220000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG
GTIN (EAN)	4008190352479	36, 5 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	50 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG36-NP	Wersja
Nr zam.	1719610000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352875	36, neopren
Ilość	20 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG36-PO	Wersja
Nr zam.	1719510000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352776	36, polietylen
Ilość	50 ST	