
데이터 시트

RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	RS-시리즈, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 AgNi 90/10, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 %, 연속 전류: 4 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	9406121001
유형	RS 32 24VDC LD LP 2U
GTIN (EAN)	4008190027193
수량	10 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	TRPL 24VDC 2CO

데이터 시트

RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	63.5 mm	깊이 (인치)	2.5 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	25 mm	폭 (인치)	0.9842 inch
순중량	44.88 g		

온도

보관 온도	-40 °C...60 °C	작동 온도	-25 °C...40
습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

제어 측

정격 제어 전압	24 V DC ±10 %	정격 전류 DC	25 mA
전원 정격	0.6 W	상태 표시기	빨간색 LED
보호 회로	환류 다이오드, 역극성 보호		

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz
최대 스위칭 전압, AC	250 V	유입 전류	6 A6 A
AC 스위칭 용량(저항), 최대	1000 VA	켜기 지연	< 13 ms
끄기 지연	≤ 10 ms	접점 유형	2 CO contact (AgNi 90/10)
기계적 서비스 수명	30 x 106 스위칭 사이클	최소 스위칭 전력	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA / 5 V DC

일반 데이터

버전	용접 릴레이	장착 레일	TS 32, TS 35
테스트 버튼 사용 가능	No	기계적 스위치 위치 표시	아니요
컬러 코드	주황색		

절연 조정

정격 전압	300 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	III	연면거리 및 기중거리 출력 - 출력	> 3 mm
장착 레일에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	임펄스 내전압	4 kV(1.2/50 µs)
보호 등급	IP20		

데이터 시트

RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

결선 데이터

와이어 결선 방식	스크류 결선	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
클램프 범위, 정격 결선	2.5 mm²	클램프 범위, 최소	0.5 mm²
클램프 범위, 최대	4 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도

