

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkt nie jest już
dostępny, Arkusz danych
tylko w celu informacji



Moduły przełączników i przycisków dopasowują się
swoim konturem zewnętrznym
do modułów elektroniki.

Przyciski i przełączniki ułatwiają uruchomienie, konserwację,
nadzorowanie
i naprawę urządzeń przemysłowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	, Podzespół funkcyjny Zestyk przełączny, rozłączony w położeniu środkowym, chwilowe przełączanie w obie strony, złącze śrubowe
Nr zam.	0104260000
Typ	EGT5 EG2/EN TASTER
GTIN (EAN)	4008190100247
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-10-22T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1.9685 inch
Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0.7087 inch
Długość	58 mm	Długość (cale)	2.2835 inch
Masa netto	41.9 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C... 100 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C... 85 °C
---------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Szyna montażowa	TS 32, TS 35
-----------------	--------------

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA @ 250 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym, maks.	1500 VA	Obciążalność	250 V
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	180 W @ 30 V	Obciążalność przy napięciu stałym, maks.	180 W
Obciążalność	30 V		

Dane ogólne

Szyna montażowa	TS 32, TS 35	Barwny	beżowy
-----------------	--------------	--------	--------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	6 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0.5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Akcesoria

Stal




Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zwarciami, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN	Wersja
Nr zam.	0122800000	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i
GTIN (EAN)	4008190066307	pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 33 mm, Głębokość:
Ilość	20 M	15 mm

Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EWK 2	Wersja
Nr zam.	0199360000	Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-0, Wemid, Szerokość: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190023546	100 °C
Ilość	50 ST	

Stal



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zwarciami, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Wersja
Nr zam.	0383400000	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i
GTIN (EAN)	4008190088026	pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość:
Ilość	40 M	7.5 mm

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EW 35	Wersja
Nr zam.	0383560000	Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190181314	100 °C
Ilość	50 ST	

Stal



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zwarciami, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Wersja
Nr zam.	0498000000	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i
GTIN (EAN)	4008190042493	pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość:
Ilość	20 M	15 mm