

## TW SAK4-10 EP/SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zdjęcie produktu



013010 TW für SAK 4

Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączy szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączy szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączy szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Płyta separacyjna (terminal), czarna, Wysokość: 50 mm, Szerokość: 2.53 mm, V-0, żywica epoksydowa, EP |
| Nr zam.    | <a href="#">0130100000</a>                                                                            |
| Typ        | TW SAK4-10 EP/SW                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190407599                                                                                         |
| Ilość      | 20 szt.                                                                                               |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 44 mm   | Głębokość (cale) | 1.7323 inch |
| Wysokość   | 50 mm   | Wysokość (cale)  | 1.9685 inch |
| Szerokość  | 2.53 mm | Szerokość (cale) | 0.0996 inch |
| Masa netto | 9.1 g   |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -60 °C...115 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 160 °C          |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|            |     |                     |                    |
|------------|-----|---------------------|--------------------|
| zatraskowe | Nie | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|------------|-----|---------------------|--------------------|

## dane tworzywa

|                         |                       |        |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Materiał podstawowy     | żywica epoksydowa, EP | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0                   |        |        |

## parametry systemu

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płytką pośrednia |
|-----------|------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |