

## EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączy szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączy szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączy szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Płyta końcowa i dzieląca styków, żółty, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 2 mm, V-2, PA 66 |
| Nr zam.    | <a href="#">0205200000</a>                                                            |
| Typ        | EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE                                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190088675                                                                         |
| Ilość      | 10 szt.                                                                               |

## EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 75.5 mm | Głębokość (cale) | 2.9724 inch |
| Wysokość   | 120 mm  | Wysokość (cale)  | 4.7244 inch |
| Szerokość  | 2 mm    | Szerokość (cale) | 0.0787 inch |
| Masa netto | 25.7 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                               |                |                                         |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania                     | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -50 °C...55 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |                | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950 |

## dalsze dane techniczne

|            |     |
|------------|-----|
| zatraskowe | Nie |
|------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Materiał podstawowy     | PA 66 | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |       |

## parametry systemu

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca i pośrednia |
|-----------|------------------------------|

## wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 32 | 60 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |