


**AP SAK2.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączy szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączy szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączy szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Płyta końcowa do złączy, niebieski, Wysokość: 36.5 mm, Szerokość: 1.5 mm, V-2, poliamid 66, zatrzaskowe: Tak |
| Nr zam.    | <a href="#">0279580000</a>                                                                                   |
| Typ        | AP SAK2.5 BL                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190050702                                                                                                |
| Ilość      | 20 szt.                                                                                                      |

## AP SAK2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 31.1 mm | Głębokość (cale) | 1.2244 inch |
| Wysokość   | 36.5 mm | Wysokość (cale)  | 1.437 inch  |
| Szerokość  | 1.5 mm  | Szerokość (cale) | 0.0591 inch |
| Masa netto | 1.85 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -50 °C...55 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia           |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt%         |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy 0.017 kg CO2eq. |

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

## dalsze dane techniczne

zatraskowe Tak Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

## dane tworzywa

|                         |             |        |           |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|
| Materiał podstawowy     | poliamid 66 | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2         |        |           |

## parametry systemu

Wykonanie Płyta zamykająca

## wymiary

przesunięcie TS 32 29 mm przesunięcie TS 35 29 mm

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |