


**Q 10 AKZ4SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 32 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 59.9 mm |
| Nr zam.        | <a href="#">0369300000</a>                                                                                                            |
| Typ            | Q 10 AKZ4SS                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4008190065744                                                                                                                         |
| Ilość          | 20 szt.                                                                                                                               |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                                                                                        |
| Dostępne do    | 2023-12-31T00:00:00+01:00                                                                                                             |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 13 mm   | Głębokość (cale) | 0.5118 inch |
| Wysokość   | 4 mm    | Wysokość (cale)  | 0.1575 inch |
| Szerokość  | 59.9 mm | Szerokość (cale) | 2.3583 inch |
| Masa netto | 10.6 g  |                  |             |

## Temperatury

|                           |                |                       |               |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                 |    |                     |                    |
|-----------------|----|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 10 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|----|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

## dane tworzywa

|                     |       |        |       |
|---------------------|-------|--------|-------|
| Materiał podstawowy | Cu Zn | Barwny | szary |
|---------------------|-------|--------|-------|

## dane znamionowe

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Znamionowe natężenie prądu | 32 A |
|----------------------------|------|

## parametry systemu

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |
|-----------|---------------------------------|

## wymiary

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 5.10 mm |
|-----------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |