

DQS 2 PS2.3 O.BATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wtyk komponentu służy do łączenia komponentu elektrycznego ze złączką rozłączającą. Po zlutowaniu komponentu elektronicznego wtyk może zostać połączony z obszarem rozłączania naszych złączek rozłączających, co zmienia złączkę rozłączającą w modułową złączkę rozłączającą ze zintegrowanym komponentem elektronicznym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyczka (terminal), 6 mm ² , liczba przyłączy: 1, Liczba biegunów: 2, Szerokość: 6 mm
Nr zam.	0471660000
Typ	DQS 2 PS2.3 O.BATE
GTIN (EAN)	4008190051327
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	40.5 mm	Głębokość (cale)	1.5945 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0.4724 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0.2362 inch
Masa netto	3.17 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

Informacje ogólne

Liczba biegunów	2	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
zakres temperatur roboczych, maks.	120 °C		

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	wtykany

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	6 mm ²
--------------------	-------------------

parametry systemu

Wykonanie	Moduł diodowy
-----------	---------------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

liczba przyłączy	1
------------------	---

wymiary

Raster w mm (P)	12.00 mm
-----------------	----------

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		