

**DQS 2 PS2.3 O.BATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wtyk komponentu służy do łączenia komponentu elektrycznego ze złączką rozłączającą. Po zlutowaniu komponentu elektronicznego wtyk może zostać połączony z obszarem rozłączania naszych złączek rozłączających, co zmienia złączkę rozłączającą w modułową złączkę rozłączającą ze zintegrowanym komponentem elektronicznym.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Wtyczka (terminal), 6 mm <sup>2</sup> , liczba przyłączy: 1, Liczba biegunów: 2, Szerokość: 6 mm |
| Nr zam.        | <a href="#">0471660000</a>                                                                       |
| Typ            | DQS 2 PS2.3 O.BATE                                                                               |
| GTIN (EAN)     | 4008190051327                                                                                    |
| Ilość          | 20 szt.                                                                                          |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                                               |
| Dostępne do    | 2025-12-31T00:00:00+01:00                                                                        |

## DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 40.5 mm | Głębokość (cale) | 1.5945 inch |
| Wysokość   | 12 mm   | Wysokość (cale)  | 0.4724 inch |
| Szerokość  | 6 mm    | Szerokość (cale) | 0.2362 inch |
| Masa netto | 3.17 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                         |               |                                               |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                   | -5 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C        |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4 |

## Informacje ogólne

|                                    |        |                     |                    |
|------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów                    | 2      | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C |                     |                    |

## dalsze dane techniczne

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie     | rodzaj montażu      | wtykany            |

## dane tworzywa

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | beżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |        |

## dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 6 mm<sup>2</sup>

## parametry systemu

Wykonanie Moduł diodowy

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

liczba przyłączy 1

## wymiary

Raster w mm (P) 12.00 mm

**DQS 2 PS2.3 O.BATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |