

Zdjęcie produktu



Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pokrywa (złącze), poliamid 66
Nr zam.	0502960000
Typ	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
Ilość	50 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0.7874 inch
Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0.748 inch
Szerokość	9 mm	Szerokość (cale)	0.3543 inch
Masa netto	1.18 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
------------------------------------	--------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	poliamid 66	Materiał izolacyjny	PA
Barwny	srebrny	Klasa palności wg UL 94	V-2

dane znamionowe

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

parametry systemu

Wykonanie	do szyn zbiorczych 10 x 3 mm
-----------	------------------------------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

liczba przyłączy	1
------------------	---

wymiary

przesunięcie TS 35	39 mm
--------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		