



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CableLine, Trzpień montażowy
Nr zam.	0560001507
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 2
GTIN (EAN)	4008 190083137
Ilość	10 szt.

CLI R 02-3 GE/SW 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0.1575 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0.1181 inch
Szerokość	3.4 mm	Szerokość (cale)	0.1339 inch
Masa netto	1.36 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -30...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Orientacja nadruku	poziomo
Rodzaj nadruku	standard	Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Wykonanie	MultiPack	Szerokość	3.4 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	Barwny	żółty
Halogenki	Tak	Materiał podstawowy	PVC, miękkie, bez kadmu
Kolor nadruku	czarny	Nadrukowane znaki	Liczby
Zalecane branże	Proces, Maszyny	Ilość nawinięta na bęben	25
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C	Imprint	2

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.2 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1.3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	1.3 - 3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.2 - 1.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		