


**WDK 2.5N V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Przesyłanie zasilania, sygnałów i danych, jest klasycznym wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic. Materiał izolacyjny, technologia łączeniowa i konstrukcja złączy, są właściwościami różnicującymi. Złącze szeregowe przelotowe nadają się do łączenia i/lub podłączania jednego bądź kilku przewodów. Mogą mieć jeden lub więcej poziomów połączeń z tym samym potencjałem lub izolowanych od siebie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, liczba przyłączy: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0 |
| Nr zam.    | <a href="#">1041610000</a>                                                                                                                   |
| Typ        | WDK 2.5N V                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248138746                                                                                                                                |
| Ilość      | 50 szt.                                                                                                                                      |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ROHS                  | Zgodny                     |
| UL File Number Search | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (UR)   | E60693                     |

## Wymiary i masa

|                            |             |                  |             |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Głębokość                  | 62 mm       | Głębokość (cale) | 2.4409 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 62.45 mm    | Wysokość         | 61 mm       |
| Wysokość (cale)            | 2.4016 inch | Szerokość        | 5.1 mm      |
| Szerokość (cale)           | 0.2008 inch | Masa netto       | 12.28 g     |

## Temperatury

|                                               |                |                                         |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania                     | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -60 °C...85 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C |                | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane znamionowe IECEx/ATEX

|                                |                   |                                 |                   |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)          | DEMKO15ATEX1346U  | Nr certyfikatu (IECEx)          | IECExULD15.0003U  |
| Napięcie maks. (ATEX)          | 550 V             | Prąd (ATEX)                     | 24 A              |
| Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Napięcie maks. (IECEx)          | 550 V             |
| Prąd (IECEx)                   | 24 A              | Maks. przekrój przewodu (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Oznakowanie EN 60079-7         | Ex eb II C Gb     | Etykieta Ex 2014/34/WE          | II 2 G D          |

## 2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

|                                                                                                       |                     |                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.                                  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.                                  | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Informacje ogólne

|                                                    |               |                                       |        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks. |               | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 30 |
| Normy                                              | IEC 60947-7-1 | Szyna montażowa                       | TS 35  |

## Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | złącze śrubowe |
|-------------------------------------|----------------|

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## dalsze dane techniczne

|                                          |                 |                            |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| otwarte strony                           | z prawej strony | liczba identycznych złączy | 1        |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak             | rodzaj montażu             | wciskany |

## dane tworzywa

|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | Ciemenobezowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |               |

## dane znamionowe

|                                                        |                     |                             |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                                     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe         | 800 V         |
| Znamionowe napięcie stałe                              | 800 V               | Znamionowe natężenie prądu  | 24 A          |
| Prąd przy maksymalnym przewodowaniu                    | 28 A                | Normy                       | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x              | 1.33 mΩ             | Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV          |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 0.77 W 60947-7-x |                     | Stopień zanieczyszczenia    | 3             |

## dane znamionowe wg CSA

|                               |        |                        |                |
|-------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG | Napięcie rozm. C (CSA) | 300 V          |
| Prąd Gr C (CSA)               | 20 A   | Nr certyfikatu (CSA)   | 200039-1057876 |
| Napięcie rozm. D (CSA)        | 600 V  | Prąd Gr D (CSA)        | 5 A            |
| Min. przekrój przewodu (CSA)  | 26 AWG |                        |                |

## dane znamionowe wg UL

|                       |        |                              |        |
|-----------------------|--------|------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. B (UR) | 600 V  | Min. przekrój przewodu (UR)  | 26 AWG |
| Prąd Gr B (UR)        | 20 A   | Maks. przekrój przewodu (UR) | 12 AWG |
| Prąd Gr C (UR)        | 20 A   | Napięcie rozm. C (UR)        | 600 V  |
| Nr certyfikatu (UR)   | E60693 |                              |        |

## parametry systemu

|                                 |                                                                                                         |                              |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe, do poprzecznych złączy wtykowych, Połączone poprzecznie w pionie, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                                       | liczba poziomów              | 2   |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                                                                       | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                                     | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna montażowa                 | TS 35                                                                                                   | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                                     | Funkcja PEN                  | Nie |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                    |                      |                                                    |                   |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A3                   | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks. |                   |
| kierunek podłączenia               | z boku               | Moment obrotowy dociągający, maks.                 | 0.6 Nm            |
| Moment obrotowy dociągający, min.  | 0.4 Nm               | Długość odizolowania                               | 8 mm              |
| Rodzaj przyłącza 2                 | złącze śrubowe       | Rodzaj przyłącza                                   | złącze śrubowe    |
| liczba przyłączy                   | 4                    | Zakres zaciskania, maks.                           | 4 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.            | 0.05 mm <sup>2</sup> | śruba dociskowa                                    | M 2,5             |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data


|                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wielkość ostrza                                                                                   | 0,6 x 3,5 mm        |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 4 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                           |                     |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS                                      | 1                   |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                          | 0.5 mm <sup>2</sup> |

|                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 30              |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                        | 4 mm <sup>2</sup>   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

Drawings



## Accessories

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/2 GE              | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1693800000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621              |                                   |
| Ilość      | 60 ST                      |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 GE              | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1693810000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645              |                                   |
| Ilość      | 60 ST                      |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 GE              | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1693820000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652              |                                   |
| Ilość      | 60 ST                      |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 GE             | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1693880000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720              |                                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                                   |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 GE             | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1909000000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613              |                                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                                   |

## Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złązek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złązek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złązek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WAP WDK2.5/4 N             | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1084000000</a> | Płytki końcowa do złązek, Ciemnobezowy, Wysokość: 60 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248127351              | Szerokość: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatraskowe: Nie           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                          |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WAP WDK2.5/4 N BL          | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1084080000</a> | Płyta końcowa do złączek, niebieski, Wysokość: 60 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4032248127337              | 1.5 mm, V-0, Wemid, zatraskowe: Nie                              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                  |
| Typ        | WTW EN                     | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1058800000</a> | Płyta separacyjna (terminal), Ciemnoniebieski, Wysokość: 86 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              | Szerokość: 3 mm, V-0, Wemid                                      |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                  |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WEW 35/2                   | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Wspornik końcowy, Ciemnoniebieski, TS 35, HB, Wemid, Szerokość: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | mm, 100 °C                                                        |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                   |

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MC NE WS            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1640740000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                        |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                          |

## Zacisk ekranu




Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | LS 2.8 WDU2.5-10           | Wersja                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1056400000</a> | Seria W, Szyna osłonowa |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                         |
| Ilość      | 100 ST                     |                         |

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1527690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba   |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:    |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                            |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1527880000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba      |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:    |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                            |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2108910000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:    |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                            |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1527540000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                 |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527740000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9  |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108470000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9  |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527890000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527570000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13   |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527770000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13   |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13   |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527590000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527780000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108700000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527620000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527790000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108710000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527730000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2109000000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527630000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527820000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527640000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527830000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108810000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527670000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527840000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |

## WDK 2.5N V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527680000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108900000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |

## Uchwyt znaczników




Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatraskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805490000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805520000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

## Accessories

## WS 8/5



## WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MM WS               | Wersja                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">2007150000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                                       |
| Ilość      | 800 ST                     |                                                       |