


**CLI O 10-3 GE/SW 6 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodów CLI O montuje się na podłączonych przewodach i dlatego idealnie nadają się do doposażania istniejących instalacji. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,4 mm<sup>2</sup> do 4,0 mm<sup>2</sup> można bez problemów stosować trzy różne rozmiary. Kształt i konstrukcja gwarantują bezpieczne i trwałe mocowanie indywidualnie zestawianych oznaczników. Zalety: Znaczniki otwarte do stosowania na już podłączonych przewodach Wersja oznacznika o profilu zapobiegającym przypadkowemu obróceniu oznaczników złożonych Idealne do uzupełniania opisów Wyjątkowo niskie wymagania przestrzenne Montaż na klips znacznie oszczędza czas

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">0648001520</a>                                        |
| Typ        | CLI O 10-3 GE/SW 6 MP                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190127091                                                     |
| Ilość      | 200 szt.                                                          |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 4 mm   | Głębokość (cale) | 0.1575 inch |
| Wysokość   | 3 mm   | Wysokość (cale)  | 0.1181 inch |
| Szerokość  | 4 mm   | Szerokość (cale) | 0.1575 inch |
| Masa netto | 0.03 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                     |                 |                                    |                         |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4               | Orientacja nadruku                 | poziomo                 |
| Rodzaj nadruku                      | standard        | Metoda nadruku                     | wytłaczanie na gorąco   |
| Wykonanie                           | MultiPack       | Szerokość                          | 4 mm                    |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0             | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C                   |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C          | Barwny                             | żółty                   |
| Halogenki                           | Tak             | Materiał podstawowy                | PVC, miękkie, bez kadmu |
| Kolor nadruku                       | czarny          | Nadrukowane znaki                  | Liczby                  |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny | Zakres temperatury stosowania      | -30...80 °C             |
| Imprint                             | 6               |                                    |                         |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                           |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                          | Tak                       | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 0.4 mm <sup>2</sup>       | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm                |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2 mm                      | Zewnętrzna średnica przewodu        | 2 - 3 mm            |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                                     |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Rysunki**



Podobny do przedstawionego na ilustracji